


Metric socket countersunk head screws



DIN 7991
BS 4168
ISO 10642

Materials and Finishes

Steel 10.9/Self colour
Stainless steel/Self colour

Dimensions							
d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Max D	6	8	10	12	16	20	24
Max H	1.7	2.3	2.8	3.3	4.4	5.5	6.5
S (key size)	2	2.5	3	4	5	6	8
t min	1.2	1.8	2.3	2.5	3.5	4.4	4.6

Preferred Lengths						
		Thread (d)				
		M3	M4	M5	M6	M8
Length (L)	6	HT A2	HT A2			
	8	HT A2	HT A2			
	10	HT A2	HT A2	HT A2	HT A2	
	12	HT A2	HT A2	HT A2	HT A2	HT A2
	16	HT A2	HT A2	HT A2	HT A2	HT A2
	20	HT A2	HT A2	HT A2	HT A2	HT A2
	25	HT A2	HT A2	HT A2	HT A2	HT A2
	30			HT A2	HT A2	HT A2
	35				HT A2	HT A2
	40				HT A2	HT A2
	50				HT A2	HT A2