

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ



ROUND-SHAPED / SMALL-SIZED HANDLES



A-131-1



A-131-2



商品番号 Product No.	RoHS 10 CAD	H1	H2	H3	(H4)	φD	P	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
												数量 Quantity	単価 Price
A-131-1	● 2D/3D	11	9	3	20	40	15	2	75	00280	¥540	30個～	¥518
A-131-2	● 2D/3D	10.5	7.8	2	17	32	13		55	00281	¥420	30個～	¥403

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

A-131
亜鉛合金製

特徴 Feature

- 左右兼用型
- For both left-hand and right-hand use.
- 仕様

 - 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
 - 表面仕上: クロムめっき (MZCr)


- 用途

 - 計測機器・小型機器の扉

- 納期備考

 - 特別な表面処理はご相談ください。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

- Specifications
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Chrome plating (MZCr)
 - Specific use
 - Doors for measuring and small equipment - Remarks
 - For special surface finish, consult us.
 - It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions左開き用
Left-hand use右開き用
Right-hand use