

防水カラーロックハンドル WATERPROOF COLOR LOCK HANDLES



A-1310
ステンレス製

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
- 防水タイプ (Oリング・パッキン使用)
- 左右兼用型
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Unlocking with the handle other than the special handle is difficult because of the pin built-in tumbler system.
- Waterproof (using O-ring and packing)
- For both left-hand and right-hand use.

A-1310-2





A-1310-4


A-310-4H A-1310-4H

A-310-1H・2H

【本体】 Main body




【ハンドル】 Handle



A-310-4H

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



A-310用ゴムキャップ Rubber cap



A-310-RC

EPDM製で耐食性・耐候性に優れていますので屋外使用に適しています。
A-310-RC-3～5も製作致します。
お問合せください。
Made from EPDM with excellent corrosion and weather resistance, so this is ideal for outdoor use.

商品番号 Product No.	コード Code	単価 Price
A-310-RC-1	04229	¥700
A-310-RC-2	04230	¥600

【ハンドル】 Handle

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L	W	H	t ₁	材質 Material	表面仕上 Surface finish	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
A-310-1H・2H	●		150	33	37.5	4.5	アルミニウム合金 Aluminum alloy	梨地クロムめっき Aventurine chrome plating	60	00589	¥650	15個～ ¥624
A-310-3H	●		100	22	30	4.2	アルミニウム合金 Aluminum alloy	梨地クロムめっき Aventurine chrome plating	28	00592	¥460	20個～ ¥442
A-310-4H	●	3D	図面参照 See the drawings				亜鉛合金 Zinc alloy	梨地クロムめっき Aventurine chrome plating	35	00594	¥280	25個～ ¥269
A-1310-4H	●						ステンレス鋼 Stainless steel			01672	¥800	20個～ ¥768

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

【本体】 Main body

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	(W ₁)	□W ₂	(H ₁)	H ₂	H ₃	H ₄	t ₂	P	φD	φd	R	(M)	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
A-1310-1	●	2D/3D	60	10	48.5	19	26	5	1.5	38.5	62	40.5	4.5	M36	1.6～8	590	01083	¥9,500	5個～ ¥9,120
A-1310-2	●	2D/3D	46	8	49	20	26.5	4	1.5	30	50	32.5	4.5	M30	1.6～8	390	01084	¥8,500	5個～ ¥8,160
A-1310-3	●	2D/3D	32	8	38.5	14.5	14.5	4	1	24	34	24.5	2.5	M24	1.6～3	134	01198	¥7,000	5個～ ¥6,720
A-1310-4	●	2D/3D	32	8	34	13	13	2	1		30			M22	1.0～3	100	01085	¥5,500	5個～ ¥5,280

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ