




828 771

WAR NR.

ÄNDERUNGEN, DIE DEM
TECHNISCHEN FORT-
SCHRITT DIENEN, BE-
HALTEN WIR UNS VORZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
© COPYRIGHT 1991
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN


REV.:	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
A	Seitenansicht: Maß 18 ^{+0,2} und 68 ^{+0,2} neu	20.01.92	Lehnert
B	Maß 22,5 in Klammern; Maß 6 ^{+0,2}	02.03.92	Egner-Walter
C	Lagetoleranz 0,3 hinzu	03.11.92	Walden
D	Oberflächen geändert	03.12.92	Walden
E	Oberflächen	04.12.92	Walden
F1	neue Strichzahl	13.09.93	Walden
F2	Kammer 28 wird bei -3 ebenfalls bestückt	26.10.93	Walden
F3	Note 2: Sn (112-65-1)	02.02.04	Stann-Henn



-3 selektiv bestückt (Kammer 1-2-3-4-21-22-30-31-34-39 wird bestückt +Kammer 28 ②)

②

- ① 2-3 µm Sn (112-16-3) gebürstet
 ② 6-10 µm Sn (112-65-1) gebürstet ③
 ③ 4-10 µm Sn (112-16-3) gebürstet

Einzelheit X
DETAIL X

963 578 - 3 ①	5	5	Tab; (1,6mm, 37,9 lang)	Cu Zn 30 F53	2-3 µm Cu galv. + ① + ②
	4	2	Tab; (1,6mm, 28,4 lang)		
	3	2	Tab; (2,8mm, 38,4 lang)		
	2	2	Tab; (2,8mm, 28,4 lang)	Cu Zn 30 F53	2-3 µm Cu galv. + ① + ②
	1	1	Messerleiste (TAB-HSG)	PA 6.6 GV 13	schwarz
963 578 - 2	5	17	Tab (1,6mm, 37,9 lang)	CuSn4 F41	0,8-1,5 µm Sn HOT DIPPED / + selektiv ①
	4	18	Tab (1,6mm, 27,9 lang)		
	3	2	Tab (2,8mm, 38,4 lang)		
	2	2	Tab (2,8mm, 28,4 lang)		
	1	1	Messerleiste (TAB-HSG)	PA 6.6 GV 13	schwarz (BLACK)
963 578 - 1	5	17	Tab (1,6mm, 37,9 lang)	CuZn30 F53	2-3 µm Cu galv. + ① + ②
	4	18	Tab (1,6mm, 27,9 lang)	CuZn30 F53	2-3 µm Cu galv. + ① + ②
	3	2	Tab (2,8mm, 38,4 lang)	CuZn30 F53	2-3 µm Cu galv. + ① + ②
	2	2	Tab (2,8mm, 28,4 lang)	CuZn30 F53	2-3 µm Cu galv. + ① + ②
	1	1	Messerleiste (TAB-HSG)	PA 6.6 GV 13	schwarz (BLACK)

ZEICHNUNG GÜLTIG AB		AMP DEUTSCHLAND GmbH Langen b. Fm., West Germany	
BENENNUNG		39 pol. Messerleiste (90°) 39 POS. TAB-HOUSING (90°)	
NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0,3 mm ± 1,5 0		FORMAT A2	ZEICHNUNGS-NR. 963 578
MASS-STAB 2:1		BLATT 1	VON 1 REV. F3