

/auto2/new/u. a98-01 /1075-99/s. c-172128

PRINT DIST





単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

METRIC



NUMBER

C-172128



1. 嵌合する相手ハウジングは型番172127
2. 使用端子は型番170032, 170258, 170384
- △ 本品はUL難燃グレード94V-0に適合する材料により作られている
4. 製品規格: 108-5147
5. 認定試験報告書: 501-5050

1. THE MATING CAP HOUSING, P/N 172127
2. APPLIED CONTACT, P/N 170032, 170258, 170384
- △ THIS ITEM IS MADE FROM MATERIALS APPLICABLE TO UL FLAME CLASS 94V-0
4. PRODUCT SPECIFICATION: 108-5147
5. QUALIFICATION TEST REPORT: 501-5050

△ 6. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

OBSOLETE
△ 6

淡灰 (LIGHT GRAY)	6-172128-6
自然色 (NATURAL)	△ 1-172128-1
赤 (RED)	172128-9
橙 (ORANGE)	172128-8
黄 (YELLOW)	172128-7
灰 (GRAY)	172128-6
青 (BLUE)	172128-5
緑 (GREEN)	172128-4
茶 (BROWN)	172128-3
黒 (BLACK)	172128-2
自然色 (NATURAL)	172128-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)

TE TE Connectivity

絶縁電線断面積 (WIRE RANGE)		被覆外径 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME)	
mm ² (AWG)		mm ²		250 シリーズ ハウジングランスコネクタ 1極 プラグ ハウジング 250 SERIES HOUSING LANCE CONNECTOR 1POS PLUG HOUSING	
材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
66 ナイロン (66 NYLON)		仕上 (FINISH)		10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°	
E4	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	25APR11	DB
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK.
4/6'93		4/6'93		4/6'93	
4/6'93		4/6'93		4/6'93	