



Größe 6,3
FASTON-Steckhülsen

 Für Flachstecker
 6,3 mm x 0,8 mm


Size 6.3
FASTON Receptacles

 For Tab
 6.3 mm x 0.8 mm


A



B



C

Typ Type	Leiterquerschnitts- bereich Wire Size Range mm ²	Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter mm	Abmessungen Dimensions mm				Bestell-Nummern/Part Numbers				Sonstige Oberfläche Other Finish	
			W	L	E	T	CuZn Brass	CuZn/verzinnt Brass/tin plated				
A	0,3-0,8	2,3-3,3	7,6	19,1	7,7	2,3	41771-1 #	41772-1 #			CuZn, vers./Brass, silver plated	42286-1
											CuSn/CuSn	140760-1 #
											CuSn, verz./CuSn, tin plated	140760-2 #
											CuSn, vers./CuSn, silver plated	140760-3 #
											Stahl, verz./Steel, tin plated	160389-2
											Stahl, vern./Steel, nickel plated	160389-3
	0,5-1,5	2,3-3,3	7,6	19,1	7,7	2,3	5-160432-3 #	5-160432-4 #				
B	0,75-1,5	3,0-4,3	7,6	19,1	7,7	1,6	5-160465-1	5-160465-2				
	0,8-2,1	3,0-4,3	7,6	17,1	7,7	2,3	735220-1 *	735220-2 *				
C	1,0-2,5	3,0-4,3	7,6	19,1	7,7	1,6	4-160256-1 #	2-160256-2 #				
	2,0-5,3	3,8-5,0	7,6	19,1	7,7	1,6	735211-1 *	735211-2 *				
D	2,1-5,3	3,8-5,1	7,6	19,5	7,7	1,6	41449-1	41450-1				
	4,0-6,0	3,8-5,1	7,6	19,5	7,7	1,6	1-160301-3 #	1-160301-6 #				
E	0,5-1,5	2,3-3,3	7,6	15,5	7,6	2,3	-	41194				
	0,8-2,1	3,0-4,3	7,6	15,5	7,6	2,3	-	-				
F	0,8-2,1	3,0-4,3	7,6	19,4	7,7	2,3	150645-2 □	150645-3 □				
	3,0-4,8	7,7	19,1	7,8	2,3	280079-1	280079-2	-				

- # Typen nach DIN 46247, Teil 3
 □ Typen nach DIN 46345
 * Hohe Steckkraft

- # Versions according DIN 46247, Part 3
 □ Versions according DIN 46345
 * High mating force