






特徴 Feature

PAT.PEND.



AP-874

キーNo.T0230
Key使用例と取付け方法
Example of application and installation method4-M5タッピングねじ用下穴 深さ12
Prepared hole for 4-M5 tapping screw, depth12パッキン
Packing

商品番号 Product No.	RoHS 10 CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
					数量 Quantity	単価 Price
AP-874	2D	265	01332	¥2,500	8個~	¥2,400

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

- ワイヤーやロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。
- 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー
- 突起の少ない丸味のある平面タイプです。
- 樹脂製なので軽量化が計れます。

- The lock can be controlled from a distance by using the rod or wires.
- The reversible key lock with the dust shutter
- Rounded flush type with few projecting surfaces.
- Because the product is made of resin the overall weight can be reduced.

仕様
・材質: ポリアセタール樹脂(POM)
・標準色: グレー
・付属品: キー2本

用途
・バス等のトランクリッド、ワンタッチ扉
納期
・標準在庫品

備考
・ワイヤーとロッドは653・657ページをご参照ください。
・永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1377ページ)を塗布してください。
・緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。



Specifications
・Material: Polyacetal resin (POM)
・Standard color: Gray
・Accessories: Two keys

Specific use
・Trunk lid, one-touch doors of buses.
Remarks
・See pages 653・657 for the wire and the rod.



- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1377) to the sliding parts.
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.



クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

LINK
ハンドル

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions