

all empty PC 200/150 HT



Beispiel

Besteht aus: all empty

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	255	180	150	Schutzwart (EN 60529): IP 66/67
inch:	10.0	7.1	5.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	all empty			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	Rauchgrau			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
	Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Deckelschraubenfarbe:	Schwarz			
Dichtungsmaterial:	TPE			
Temperatur Bereich:				Zertifikate:
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			Germanischer Lloyd (GL)
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			Det Norske Veritas
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			Fimko
				Europe EN 62208: 2003
				UL Canada
				Gost R
Zubehör:				
MIV 200	Montageplatte			
MIN 15	Tragschiene TS 15			
MIN 20	Tragschiene TS 15			
MIV 15	Tragschiene TS 35			
MIV 20	Tragschiene TS 35			
FP A 200/180	Frontplatte			
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

