





NOTES;

- △ MUST BE KEPT BETWEEN **Z** AND 2mm.
2. THE MATING CAP HOUSING PART NUMBER,178764
3. APPLIED CONTACT PART NUMBER,175265,175266
4. APPLICABLE PRODUCT SPEC NO.108-5342
△ RETAINER COLOR : ALL WHITE

注 :

- △ **Z** 面より2mmの範囲で測定
2. 嵌合相手ハウジング型番 : 178764
3. 内装するリセプタクルコンタクト型番 : 175265,175266
4. 適用製品規格番号:108-5342
△ リテーナは全て白色



				Copyright ©1995年 AMP (Japan), LTD. 東京エー・エム・ピー株式会社				Copyright ©1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 東京エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
				適合電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG -)				被覆外径 (INSULATION DIA.) mmφ				名称 (NAME) .040/.070 HYBRID I/O CONN. MK-II 16Pos. PLUG HOUSING .040/.070 ハイブリッド I/O コネクタ マークII 16極 プラグハウジング			
				材料 (MATERIAL) PBT				色 (COLOR) SEE TABLE 表参照				一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 : ±0.2 10を超え 30以下 : ±0.25 30を超え 100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°			
A 追加 -6,-7 FJ00- 2647-95 TS DM 6/5 97				DR. 5/22/95 T. SHINOHARA				DE. 5/22/95 T. SHINOHARA				LOC B J		番号 (No.) 917981	
O 作成 FJ00- 2342-95 TS DM 5/19 95				CHK. 5/19/95 D. MATSUURA				APP. 5/22/95 A. TOMITA				尺度 (SCALE) 2-1		REV. A	
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE												SHEET 1 OF 1			