

secvest.[®]

FU8001

„Kit de base“ Secvest 2WAY (D/NL/F)

La Secvest 2WAY d'alarme sans fil de ABUS Security-Center réalise un nouveau design et un tout nouveau fonctionnement grâce à ses nombreuses fonctions et ses éléments bidirectionnels sans fil, comme la fonction contre-jour innovatrice. Le kit de base contient les composants pour une sécurisation efficace. Si nécessaire, le kit de base peut facilement être élargi. Sur la Secvest 2WAY 48 zones sans fil peuvent être détectées et 2 zones câblées peuvent être branchées. La communication entre la Secvest 2WAY et les composants sans fil se fait par la fréquence de sécurité (868,6625 MHz). La technologie sans fil moderne et modulée avec codage par millions et la technologie d'antenne duplex assurent une transmission fiable et un montage simple et rapide. La distance entre la Secvest 2WAY et les composants sans fil est environ 30 mètres à l'intérieur et environ 100 mètres à l'extérieur. Pour la commande et programmation vous pouvez programmer la Secvest 2WAY dans la langue néerlandaise, française ou allemande. Le kit de base de la Secvest 2WAY est composé des documents suivants:

Secvest 2WAY

Capteur de mouvement PIR sans fil

Contact magnétique sans fil

Commande à distance avec affichage de l'état

Une clé chip Proximity

Les autres informations concernant la Secvest 2WAY et les composants livrés se trouvent sur les feuilles de données.



Points forts produits:

- Technologie FM la plus récente d'ABUS Security-Center
- Protection globale sans faille pour les habitations, les cabinets professionnels ou les complexes de bureaux
- Design élégant et intemporel avec fonction de rétroéclairage innovante
- Installation facile et rapide
- Confort d'utilisation avec des composants sans fil bidirectionnels

secvest.[®]

FU8001

„Kit de base“ Secvest 2WAY (D/NL/F)**Données techniques**

Fréquence radio	868,6625 Mhz, bande étroite (narrow band)
Puissance radio	10 mW
Portée	env. 30 m à l'intérieur des immeubles, env. 100 m à l'air libre
Alimentation électrique de secours	6 x 1,2V, 2000mAh, batteries rechargeables NiMH de type AA
Sorties	32 sorties relais sans fil, 2 sorties filaires
Raccordement téléphonique	analogique, RNIS ou GSM en option
Dimensions (l x h x p)	285 x 206 x 45 mm
Matériel	ABS
Tension	230V AC, 50/60 Hz +/- 5%
Zones d'alarme	48 zones sans fil, 2 zones filaires
Nombre d'utilisateurs	max. 50
Mémoire d'événements	250 messages
Consommation	200 mA + 10% / - 15%
Poids	1 060 g (sans batterie de secours)