

防水ハンドル

WATERPROOF HANDLES





特徴 Feature

PAT.PEND.



A-133-1

キーNo.TAK60
KeyキーNo.0200
Keyパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 2D	CAD 2D	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-133-1-TAK60			04030	¥4,500	5個～	¥4,320
A-133-1	●	●	01711	¥4,500	5個～	¥4,320

●: RoHS指令対応品
▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

作動例
Example of operation

トリガーを握って回転させる安全機構
Trigger gripping and turning safety mechanism

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-133-1-TAK60)
- 施錠位置と回転軸が離れているため破壊強度に優れています。
- トリガーを握って回転させる安全機構
- 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
- 左右兼用型

- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-133-1-TAK60)
- Lock position and turning axis are separate so strength of rupture is large.
- Trigger gripping and turning safety mechanism is incorporated.
- Waterproof (using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 製品質量: 615g
- 材質: アルミニウム合金(ADC)
- 表面仕上: アクリル系樹脂焼付塗装
- 標準色: シルバーメタリック
- 鍵番号: TAK60・0200
- 最大適用板厚: 6mm
- 付属品: 大ナット・ビスセット・キー2本

用途

- キューピック・配電盤・制御盤
- 標準在庫品(A-133-1-TAK60)はお問合せください。
- A-133-2A・A-133-2Bはお中止になりました。新タイプA-133-1をご使用ください。
- マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

備考

- Cubicles, power/distribution and control boards.
- Manufacturing of A-133-2A/A-133-2B was stopped. Use a new type A-133-1.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

Specifications

- Mass: 615g
- Material: Aluminum alloy (ADC)
- Finish: Acrylic resin baked
- Standard color: Silver metallic
- Key No.: TAK60, 0200
- Max. applicable panel thickness: 6mm
- Accessories: Two keys, large nut and screws

Specific use

- Cubicles, power/distribution and control boards.
- Manufacturing of A-133-2A/A-133-2B was stopped. Use a new type A-133-1.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

つまみ周辺機器



A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

18.01

TAKIGEN
総合 24

485