

トラック用あおりヒンジ

TRUCK DECK DOOR HINGES



B-1877
ステンレス製

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- カール部を溶接しています。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- The curled section is welded.

仕様 ● 材質：ステンレス鋼板(SUS304)

● 表面仕上：バレル研磨

用途 ● 特装車・平ボディー

納期 ● 標準品・・・納期お問合せください



Specifications ● Material: Stainless steel (SUS304)

● Finish: Barrel polishing

Specific-use ● Specially equipped vehicles and flat body vehicles.



B-1877-1



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	H	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
B-1877-1	●	2D/3D	35	620	11427	¥2,900	10個～ ¥2,784
B-1877-2	●	2D/3D	25	610	11428	¥2,900	10個～ ¥2,784
B-1877-3	●	2D/3D	23	600	11429	¥2,900	10個～ ¥2,784

●: RoHS指令対応品

▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

蝶番・ステー
周辺機器



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し
蝶番

段付
蝶番

クリーン
ヒンジ

EQUIPPED VEHICLES

特装車
蝶番

フリーザー
ヒンジ

特殊
蝶番