




Aufschrift
Marking



1045.0903 μ

10(31)/250~40T100 10E3 15 A

Herstellort/-jahr/-monat/-tag nach DIN EN 60062
place, year, month and day of production acc. to DIN EN 60062

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

NC NO
2 4

Wechsler 1-polig mit Trennhilfe
auf Oeffnerseite
single pole changeover with
positive action on NC

Schaltbetaetigungskraft ≤ 3.2 N
actuating force

Rueckschaltkraft ≥ 1 N
release force

Differenzweg ≤ 0.2 mm
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc to EN 60529 IP 67

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		⊙ =	0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET		TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index
				PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH	Radien RADII	01		Original	Massstab			
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.1	± 0.2	± 10%	0	10	20	30mm	SCHNAPPSCHALTER		
					>6-15	± 0.15	± 0.3								
					>15-30	± 0.2	± 0.5								
					>30-70	± 0.3									
					>70-120	± 0.4									
													Snap action switch		
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF				 MARQUARDT			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1045.0903](#)