




## Einschub- und Gerätegriffe

## Module and Equipment Handles

| Werkstoffe    |       | Materials         |       |
|---------------|-------|-------------------|-------|
| Aluminium     |       | Aluminium         |       |
| Belastbarkeit | 750 N | Carrying capacity | 750 N |



Einschließlich Schrauben M5x12 DIN 84 und Unterlegscheiben.  
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Including screws M5x12 DIN 84 and washers.  
Other types and sizes upon request.

Aluminium, Kanten verrundet, matt eloxiert  
Aluminium, grinded edges rounded, mat anodized

| Ausführung      | Gewicht<br>Weight | Art.-Nr.  |
|-----------------|-------------------|-----------|
| natur / natural | 17 gr.            | 3271.1091 |
| schwarz / black | 17 gr.            | 3271.1093 |

**Geräte-Spezialgriffe**  
**Special Purpose Equipment Handles**  
**Material:** Alu-Druckguß, Oberfläche: Maschinengeschliffen  
**Material:** Al die-casting, Surface: machine-grinded

| A   | Gewicht<br>Weight | Art.-Nr.<br>farblos<br>colourless | Art.-Nr.<br>schwarz<br>black |
|-----|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 120 | 60 gr.            | 287.3                             | 3287.1203                    |
| 180 | 75 gr.            | 287.4                             | 3287.1803                    |

**Meßgeräte-Griff in flacher Ausführung**  
Aluminium, geschliffen, farblos und schwarz eloxiert  
**Instrument Handles, Flat Style**  
Aluminium, grinded, colourless and black anodized

| A   | B  | C  | H  | Gewicht<br>Weight | Art.-Nr.<br>farblos<br>colourless | Art.-Nr.<br>schwarz<br>black |
|-----|----|----|----|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 55  | 12 | 8  | 29 | 25 gr.            | <b>277.1</b>                      | 3277.0553                    |
| 88  | 12 | 8  | 29 | 35 gr.            | <b>277.2</b>                      | 3277.0883                    |
| 120 | 15 | 10 | 39 | 75 gr.            | <b>277.3</b>                      | 3277.1203                    |
| 180 | 15 | 10 | 39 | 100 gr.           | <b>277.4</b>                      | 3277.1803                    |
| 235 | 15 | 10 | 39 | 125 gr.           | <b>277.5</b>                      | 3277.2353                    |
| 100 | 12 | 8  | 39 | 45 gr.            | <b>277.6</b>                      | 3277.1003                    |

Ausf.: einbrennlackiert. Standard: beige nach RAL1001, seidenmatt  
Ausf.: baked varnish. Standard: beige to RAL1001, silky mat

| A   | B  | C  | H  | Gewicht<br>Weight | Art.-Nr.  |
|-----|----|----|----|-------------------|-----------|
| 55  | 12 | 8  | 29 | 25 gr.            | 3277.1102 |
| 120 | 15 | 10 | 39 | 75 gr.            | 3277.1302 |
| 180 | 15 | 10 | 39 | 100 gr.           | 3277.1402 |
| 235 | 15 | 10 | 39 | 125 gr.           | 3277.1502 |
| 100 | 12 | 8  | 39 | 45 gr.            | 3277.1602 |