






- Bemerkungen  
NOTES
- 1 CAVITY SUITABLE TO TE CONNECTIVITY TIMER-CONTACTS LISTED IN PRODUCT SPEC : 108-18049-1
  - 2 Rasthaken zwischen Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)  
LOCKING LATCH BETWEEN CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
  - 3 Kodierrippe zwischen Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)  
KEYING RIB BETWEEN CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
  - 4 Polarisierungsrippen durchgehend bis Scharnier, nach unten (Lage "a") oder oben (Lage "b") versetzt, bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)  
POLARIZATION RIB GO THROUGH TO HINGE, POSITION "a" OR "b", AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
  - 5 Verrastung für Deckel bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)  
LOCKING DEVICE FOR COVER AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
  - 6 Firmenlogo und Teile-Nr.  
ARTWORK-LOGO AND PART #
  - 7 Kammernummer  
CAVITY NUMBER
  - 8 Tiefenanschlag zwischen Kammer Nr. 1 und 2, ebenfalls zwischen der letzten und vorletzten Kammer  
MATING STOP BETWEEN CAVITY NO. 1 AND 2, ALSO BETWEEN THE LAST AND THE LAST BUT ONE CAVITY
  - 9 Maß A und Maß B siehe Blatt 2 von 2  
DIMENSION A AND DIMENSION B SEE SHEET 2 OF 2
  - 10 Passender TE Connectivity Gegenstecker: (siehe Stückliste)  
MATED WITH TE Connectivity CONNECTOR: (SEE PARTS LIST)
  - 11 Generell passende Flachsteckerwanne siehe Geräteanschlußzeichnung 88-9935-3  
GENERAL SUITABLE TAB HEADER HOUSING SEE DRAWING 88-9935-3
  - 12 Leiterplattenanschluß siehe Zeichnung 88-9935-1  
CONNECTION TO THE PC BOARD SEE DRAWING 88-9935-1
  - 13 SPECIAL HOUSING: MATERIAL MEET REQUIREMENTS OF UL94 V0 AND GWT 750 NO FLAME (IEC 60695-2-11)
  - 14 PRELIMINARY PART: NOT YET RELEASED FOR PRODUCTION
  - 15 MATERIAL: PA66 UL94 V0 AND GWT 750 NO FLAME (IEC 60695-2-11)

~ 927740



|             |          |       |       |         |           |      |              |                          |     |
|-------------|----------|-------|-------|---------|-----------|------|--------------|--------------------------|-----|
| 3-928343-5  | 5        | 25    | 20    | natur   | PA6.6     | △5   | B            | 0-927742-5               | △△△ |
| 1-928343-2  | 2        | 10    | 5     | natur   | PA6.6     | △5   | 1            | △△△                      |     |
| 0-2178561-2 | 2        | 10    | 5     | natur   | PA6.6     | △3   | 1            | —                        |     |
| 0-1703059-3 | 3        | 15    | 10    | natur   | PA6.6 V-O |      | A            | 0-927742-3               | △△△ |
| 1-928343-2  | 12       | 60    | 55    | natur   | —         |      | B            | △△△                      |     |
| 1-928343-1  | 11       | 55    | 50    | natur   | —         |      | B            | △△△                      |     |
| 0-928343-9  | 9        | 45    | 40    | natur   | —         |      | B            | △△△                      |     |
| 3-928343-8  | 8        | 40    | 35    | grau    | —         |      | B            | △△△                      |     |
| 2-928343-8  | 8        | 40    | 35    | schwarz | —         |      | B            | 0-928230-8               | △△△ |
| 0-928343-8  | 8        | 40    | 35    | natur   | —         |      | B            | 0-928309-8               | △△△ |
| 2-928343-7  | 7        | 35    | 30    | schwarz | —         |      | B            | △△△                      |     |
| 0-928343-7  | 7        | 35    | 30    | natur   | —         |      | B            | 0-928309-7<br>0-927742-7 | △△△ |
| 2-928343-6  | 6        | 30    | 25    | schwarz | —         |      | B            | △△△                      |     |
| 0-928343-6  | 6        | 30    | 25    | natur   | —         |      | B            | 0-927742-6               | △△△ |
| 2-928343-5  | 5        | 25    | 20    | schwarz | —         |      | B            | △△△                      |     |
| 0-928343-5  | 5        | 25    | 20    | natur   | —         |      | B            | 0-927742-5               | △△△ |
| 2-928343-4  | 4        | 20    | 15    | schwarz | —         |      | B            | △△△                      |     |
| 0-928343-4  | 4        | 20    | 15    | natur   | —         |      | B            | 0-927742-4               | △△△ |
| 3-928343-3  | 3        | 15    | 10    | grau    | —         |      | B            | △△△                      |     |
| 2-928343-3  | 3        | 15    | 10    | schwarz | —         |      | B            | △△△                      |     |
| 0-928343-3  | 3        | 15    | 10    | natur   | —         |      | B            | 0-927742-3               | △△△ |
| 0-928343-2  | 2        | 10    | 5     | natur   | —         |      | B            | △△△                      |     |
| Bestell-Nr. | Pol-zahl | Maß A | Maß B | Farbe   | Material  | Rev. | Gegenstecker | △10                      |     |
| PART NO.    | POS.     | DIM A | DIM B | COLOUR  | MATERIAL  | REV. | MATED WITH   | △△                       |     |

Bemerkungen siehe Blatt 1 von 2  
NOTES SEE SHEET 1 OF 2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.  
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:  
MASSE/WEITEN:  
mm

TOLERANCES UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED:  
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ± —  
1 PLC ± 0.2  
2 PLC ± —  
3 PLC ± —  
4 PLC ± —  
ANGLES / WINKEL ± 1°  
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE —

DWN  
G.Holaus  
20.02.89

CHK  
B.Schnaubelt  
20.02.89

APVD  
—

PRODUCT SPEC  
PRODUKTSPEZ.  
108-18049-1

APPLICATION SPEC  
VERARBEITUNGSSPEZ.

WEIGHT  
GEWICHT  
—

TE Connectivity

2-12 pol. Standard-Timer Gehäuse mit Innerrastung, Raster 5mm  
2-12 POS. STANDARD-TIMER HOUSING WITH INTERIOR LOCKING, PITCH 5mm

SIZE  
A2

CAGE CODE  
00779

DRAWING NO.  
ZEICHNUNGS-NR.  
C-928343

RESTRICTED TO  
NUR FÜR  
—

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

SCALE  
MASSSTAB 2:1

SHEET  
BLATT 2

OF  
VON 2

REV  
B8