


CERAMIC FILTER FOR COMMUNICATION

通信机用陶瓷滤波器

LT450□W





DIMENSIONS(mm) 外形尺寸



PRINCIPAL PARAMETERS 主要参数

Model 型 号	6dB Band Width 6分贝带宽 (Khz) min	Selectivity 选择性		Stop Band Att 450 ± 100KHz 阻带衰减 (dB)min	Insertion Loss 插入损耗 (dB)max	In/Output Impedance 输入/输出阻抗 (KΩ)
		Att Band Width 衰减带宽 (KHz)max	Att Specified 保证衰减量 (dB)min			
LT450BW	±15	±30	50	40	4	1.5
LT450CW	±12.5	±24				
LT450DW	±10	±20				
LT450EW	±7.5	±15				
LT450FW	±6	±12.5			6	2
LT450GW	±4.5	±10				
LT450HW	±3	±9				
LT450IW	±2	±7.5				
LTW450HT	±3	±9		60		
LTW450IT	±2	±7.5				

TEST CIRCUIT 测量线路



$R_i + R_1 = R_L = \text{Input/Output Impedance}$
 $R_i + R_1 = R_L = \text{输入/输出阻抗}$

[Click here to enlarge the photo](#)