

スーパークリーンキャッチ

MAGNETIC CATCHES



C-56-C
プラスチック製

特 徴 Feature

- 受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。
- マグネットが密閉構造になっているため、粉塵の発生がありません。
- 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
- A面、B面ともに吸着します。
- Cleaness has been enhanced by covering with a resin cover.
- No dust is generated due to the airtight structure of the magnet.
- Use of elongated installation holes allows adjustment after installation.
- Magnetic on both sides.

仕 様 ● 材 質：マグネット／ネオジウム
受板／冷間圧延鋼板 (SPCC)
ケース／ポリアセタール (POM)


用 途 ● クリーンルーム内に使用する各種機器
納 期 ● 標準在庫品

Specifi- ● Material: Magnet: Neodymium
cations Catch plate: Cold rolled steel plate (SPCC)
Case: Polyacetal (POM)


Specific use ● Equipment used in clean rooms

PAT.PEND.

〔 本 体 〕
Main body



〔 受 板 〕
Catch plate



C-56-C-1

C-56-C-2

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	H ₁	H ₂	P ₁	P ₂	M	吸着力N Adsorption		製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price	
																A面 side	B面 side				数量 Quantity	単価 Price
C-56-C-1	●	2D/3D	74	52	4.4	85	20	24	10	10	14	3	64	64	4	50±20%	30±20%	66	23831	¥760	15個～	¥730
C-56-C-2	●	2D/3D	48	28	4.4	56	20	21	10	10	11.3	3	38	38	3	17±20%	14±20%	32	23832	¥530	20個～	¥504
C-56-C-4	●	2D/3D	38	24	3.2	50	10	17	5.6	5	10	2	31	32	3	13±20%	10±20%	19	23833	¥520	20個～	¥494

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ファスナー
ラッチ錠
周辺機器



C

ファスナー

ラッチ錠

DOOR CATCHES ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

パイプ
関連金具

グレーチング
ロック

工業用