



2408NL (60[□] X 20^L)




NMB-MAT

eMINEBEA.COM


DC Axial Fans



外観図 Outline



取付穴参考寸法 Panel Out-cuts



仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage	使用電圧範囲 Operating Voltage	定格電流 Current	定格入力 Input Power	定格回転速度 Speed	最大風量 Max. Air Flow	最大静圧 Max. Static Pressure	騒音 Noise	質量 Mass
		(V)	(V)	(A) ¹	(W) ¹	(min ⁻¹) ¹	(m ³ /min) ¹	(Pa) ¹	(dB) ¹	(g)
2408NL-04W-B10-	L00/P00	12	6 ~ 13.8	0.05	0.60	2800	0.31	16.7	22.5	65
2408NL-04W-B20-	L00/P00			0.07	0.84	3200	0.37	23.5	25.5	
2408NL-04W-B30-	L00/P00			0.08	0.96	3600	0.42	28.7	27.0	
2408NL-04W-B40-	L00/P00			0.09	1.08	4000	0.45	33.2	29.0	
2408NL-04W-B50-	L00/P00			0.11	1.32	4400	0.50	40.5	31.5	
2408NL-05W-B10-	L00/P00	24	15 ~ 27.6	0.04	0.96	2800	0.31	16.7	22.5	65
2408NL-05W-B20-	L00/P00			0.04	0.96	3200	0.37	23.5	25.5	
2408NL-05W-B30-	L00/P00			0.045	1.08	3600	0.42	28.7	27.0	
2408NL-05W-B40-	L00/P00			0.05	1.20	4000	0.45	33.2	29.0	
2408NL-05W-B50-	L00/P00			0.055	1.32	4400	0.50	40.5	31.5	

回転方向：ラベルから見て反時計方向
風吹き出し方向：ラベル側

Rotation: Counterclockwise as seen from the label side.
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air