


Stecker / plugs

LAS S WS



Produktbeschreibung	Product description		
Beschreibung	Description	Turmstecker berührungsgeschützt mit Schraubanschluß für Leitungen von 0,5 mm ² bis 1,5mm ² , Leitungsaußen Ø max. 4,2 mm. Steckerstift 4 mm mit Lamellenfeder, sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise, 1000V-System, IEC 61010. Einfache Montage durch „Click-System“.	Safety connector for tower construction with screw connection for leads from 0.5 mm ² to 1.5 mm ² , outer diameter of lead max. 4.2 mm. Plug 4 mm with caged spring, 1000V-system according to IEC 61010. Simple assembly by „Click-System“.
Typ	Type	LAS S WS	LAS S WS
Gehäusefarbe / Artikel-Nr.	Housing color / article-no.	● 934 099-100 ● 934 099-101 ● 934 099-102 ● 934 099-103 ● 934 099-104 ● 934 099-105 ● 934 099-106 ● 934 099-107 ● 934 099-109	
Zeichnung	Drawing		
Technische Daten	Technical data		
Stiftdurchmesser	Pin dimensions	4 mm	4 mm
Kontaktart	Type of contact	gefederter Stift	spring-loaded pin
Anschlußart	Type of termination	schrauben	screw
Bemessungsspannung	Rated voltage	AC/DC 1000 V	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	Measurement cat. acc. to IEC61010	CAT II (600 V AC/DC, CAT III)	CAT II (600 V AC/DC, CAT III)
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	Rated current (consider derating curve)	24 A	24 A
Zertifikat	Certificate	CE	CE
Werkstoff	Material		
Kontaktmaterial	Contact material	Kontaktstift: Messing Kontaktfeder: Kupfer-Beryllium	contact pin: brass contact spring: copper-beryllium
Kontaktflächenmaterial	Contact surface material	Nickel	nickel
Gehäusematerial	Housing material	PA	PA
Umgebungsbedingungen	Environmental conditions		
Temperaturbereich	Temperature range	-15°C bis +70°C	-15°C to +70°C
Brennbarkeitsklassen	Inflammability class		
Gehäuse (Grundmaterial)	Housing (basic material)	UL 94 V-2	UL 94 V-2