



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

ワイヤ

ワイヤ

ワイヤ

ワイヤ

ワイヤ

ワイヤ

ワイヤ

防水カラーポップハンドル WATERPROOF COLOR POP HANDLES



A-318
亜鉛合金製

特徴 Feature

- ポップハンドルとロックハンドルを組合せた二重安全機構
- 閉扉時の止め金は内蔵されたロック機構の働きで固定
- 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
- 錠前はコインロックタイプで、鍵違い、マスターキーシステムが組込めます。
- 左右兼用型
- Double-safety mechanism, i.e. the pop handle and the lock handle are interlocked.
- Stopper plate is secured when closing door because built-in lock mechanism works.
- Waterproof (using O-ring and sheet packing)
- Look is a coin lock type so different number of key and master key system can be incorporated.
- For both left-hand and right-hand use.

- 仕様**
- 製品質量：本体/490g
ハンドル/90g
 - 材質：本体/亜鉛合金(ZDC)
ハンドル/亜鉛合金(ZDC)
 - 表面仕上：本体/アクリル樹脂焼付塗装
ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)
 - 標準色：シルバーマタリック
 - 鍵番号：2002
 - 最大適用板厚：3.5mm
 - 付属品：キー1本・大ナット・ビスセット
- 用途**
- 大型屋外キュービクル・振動機器の扉
- 納期**
- 標準在庫品
- 備考**
- マスターキー方式の詳細は1221ページをご参照ください。
 - 施錠錠は錠前の構造上、鍵を押しながら回してください。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

- Specifications**
- Mass: Main body: 490g
Handle: 90g
 - Material: Main body/Handle: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Main body: Acrylic resins baking.
Handle: Aventurine chrome plating (MZCr)
 - Standard color: Silver metallic
 - key No.: 2002
 - Max. applicable panel thickness: 3.5mm
 - Accessories: One key, large nut and screws
- Specific-use Remarks**
- Large outdoor cubicles and vibration equipment doors
 - Please refer to page 1221 for details on master key systems.
 - Due to the structure of the lock, the key must be pushed in as it is turned in order to release the lock.
 - It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.




A-318




キーNo.2002
Key

A-318-H

【本体】
Main body




パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions




商品番号 Product No.	RoHS 10+	CAD	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	数量 Quantity	量販価格 Bulk Price
A-318		2D/3D	本体 Main body	00616	¥3,200	8個～	¥3,080
A-318-H		3D	ハンドル Handle	00617	¥600	20個～	¥576

●: RoHS10指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS10指令に対応可能です。

【ハンドル】
Handle




使用例
Example of application



- 鍵で解錠すると本体がポップアップ。
- ハンドルが挿入できます。
- Unlocking with key pops the main body.
- Handle can be inserted.

取付け方法
Installation method



閉扉時の止め金はロック機構の働きで固定されますので大型キュービクルに最適
This is suitable for large cubicles because lock mechanisms allows stopper plate to be secured when closing door

※止め金・ロッド棒は別売です。
※ Stopper plate and rod are optional. Consult us.