




TH405

PATENTED IP68

2-3-5-6 Poli



Connessione presa- spina 2-3-5-6 poli . Grado di protezione IP68
Facilità di cablaggio .Connessione a bussola o pin a crimpare oppure ibrida pin/bussola .Aggancio a ghiera

2-3-5-6 poles plug-socket connection. IP68 protection.
Easy wiring. Pin crimp or bush connection, or hybrid pin crimp/bush.
IP 68 protection. Screwing clamp.

Dati tecnici - Technical data

IP68 0,5 BAR 5 MT 1 ORA

PTI 175

Min/Max Ø cavo - cable

Ø 5÷14 mm

Gommino doppio - double seal

Materie prime - Raw materials

Materia plastica - Plastics

PA66 UL94 V2 GWT 850°C

Nero - Black

Grigio - Grey

RAL 7035

Gomme - Rubbers

SILICONE - SEBS - TPE V

Bussole- Insert



Ottone nichelato



Ottone Argentato



Acciaio zincato passivato



Zinc plated steel

M3

Pin- Crimp



> Per pin cilindrici universali Ø 2



> For universal cylindric pin Ø 2

Norme - Standards

EN 61984:2001



Codice - Part number

T H B . 4 0 5 . X X X

**2-3
Poli**

25A

Rated current

2,5[°]

Impulse withstand voltage

400V ~

25A

6KV

Range of temperature

0-125°C

Cable max

3G2,5[°] H07RN-F

Installation torque glands

Nm 2,5

Connessioni intercambiabili - Interchangeable connections

**2 poli
poles**



PLUG

THB.405.A2G

THB.405.A2G.AG

THB.405.A2H

THB.405.A2H.AG

Nero - Black

Grigio - Grey
RAL 7035



POWER-SOCKET

THB.405.B2G

THB.405.B2G.AG

THB.405.B2H

THB.405.B2H.AG

Nero - Black

Grigio - Grey
RAL 7035



**3 poli
poles**



PLUG

THB.405.A2B

THB.405.A2B.AG

THB.405.A2D

THB.405.A2D.AG

Nero - Black

Grigio - Grey
RAL 7035



POWER-SOCKET

THB.405.B2B

THB.405.B2B.AG

THB.405.B2D

THB.405.B2D.AG

Nero - Black

Grigio - Grey
RAL 7035



Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice

Codice - Part number

T H B . 4 0 5 . X X X

5-6
Poli



16A

1,5°

400V ~

T 85

Rated current
Impulse withstand voltage
Range of temperature
Cable max
Installation torque glands

16A
6KV
0-85°C
5G1,5°H07RN-F
Nm 2,5

5 poli
poles



PLUG

THB.405.A2A
THB.405.A2A.AG
THB.405.A2C
THB.405.A2C.AG

Nero - Black

Grigio - Grey
RAL 7035



6 poli
poles



PLUG

THB.405.A2E
THB.405.A2E.AG
THB.405.A2F
THB.405.A2F.AG

Nero - Black

Grigio - Grey
RAL 7035



POWER-SOCKET

THB.405.B2A
THB.405.B2A.AG
THB.405.B2C
THB.405.B2C.AG

Nero - Black

Grigio - Grey
RAL 7035



POWER-SOCKET

THB.405.B2E
THB.405.B2E.AG
THB.405.B2F
THB.405.B2F.AG

Nero - Black

Grigio - Grey
RAL 7035



Pin - Crimp

Codice - Part number

T H F . 4 0 5 . X X X

2 poli
poles



PLUG

THF.405.A2G
THF.405.A2H

Nero - Black

Grigio - Grey
RAL 7035



POWER-SOCKET

THF.405.B2G
THF.405.B2H

Nero - Black

Grigio - Grey
RAL 7035



3 poli
poles



PLUG

THF.405.A2B
THF.405.A2D

Nero - Black

Grigio - Grey
RAL 7035



POWER-SOCKET

THF.405.B2B
THF.405.B2D

Nero - Black

Grigio - Grey
RAL 7035



Codice - Part number

T H F . 4 0 5 . X X X

5 poli
poles



PLUG

THF.405.A2A
THF.405.A2C

Nero - Black

Grigio - Grey
RAL 7035



POWER-SOCKET

THF.405.B2A
THF.405.B2C

Nero - Black

Grigio - Grey
RAL 7035



6 poli
poles



PLUG

THF.405.A2E
THF.405.A2F

Nero - Black

Grigio - Grey
RAL 7035



POWER-SOCKET

THF.405.B2E
THF.405.B2F

Nero - Black

Grigio - Grey
RAL 7035





Accessori per TEEPLUG

TEEPLUG accessories



6DB000800	Double Yellow Seal	$\varnothing_e$ 15,5 - $\varnothing_i$ 8		$\varnothing$ 5÷14mm
604001800	Yellow Seal	$\varnothing_e$ 15,5 - $\varnothing_i$ 12		$\varnothing$ 9÷14mm
600012500	Yellow Seal	$\varnothing_e$ 15,5	2 Fori - 2 Holes	$\varnothing$ 3,5
600012600	Yellow Seal	$\varnothing_e$ 15,5	3 Fori - 3 Holes	$\varnothing$ 3,5
600018200	Yellow Seal	$\varnothing_e$ 15,5	4 Fori - 4 Holes	$\varnothing$ 3,5
600012700	Yellow Seal	$\varnothing_e$ 15,5	Asola - Slot	$\varnothing$ 11x5,5
600013600	Yellow Seal	$\varnothing_e$ 15,5	1 Foro - 1 Hole	$\varnothing$ 3,5
600013700	Yellow Seal	$\varnothing_e$ 15,5	Foro Cieco - Blind Hole	
604001100	Black Seal	$\varnothing_e$ 15,5 - $\varnothing_i$ 8,5		$\varnothing$ 5÷9mm



600012200 Chiave 3 poli per agganciare i frutti nella TH388-404-405
Modules adapter for TH388-404-405 3 poles version



600009600 Chiave 5 poli per agganciare i frutti nella TH388-404-405
Modules adapter for TH388-404-405 5 poles version



6DB00750C Chiave tappo 6 poli per agganciare i frutti nella TH388-404-405
6 pole closure cap to hook modules in TH388-404-405



6DB00400C Chiave tappo 6 poli con cinturino in silicone per agganciare i frutti nella TH388-404-405-406
6 pole closure cap with silicon belt to hook modules in TH388-404-405



6DB00900C Tappo con cinturino per TH405-406-630
Closure cap with silicon belt for TH405-406-630



6000049CC	Nero - Black	} Tappo per TH405-406-630
6000049CE	Grigio - Grey 7035	

Closure cap for TH405-406-630



6000087LF Riduzione per dado
Foro - Hole $\varnothing$ 9 *Adapter for nut*

6000156LF
Foro cieco - Blind hole

CH 24mm

Per cavi di piccole dimensioni, oppure cavi morbidi (silicone-gomma) l'adattatore applicato sul dado comprime maggiormente il gommino sul cavo.
For small dimensions or soft (silicon-rubber) cables, the adapter applied on nut compress even more the seal on the cable.

Kit di fornitura non assemblato THB-F Unassembled kit THB-F

THX.404.XXX.XX
THX.405.XXX.XX
THX.406.XXX.XX

THX.404.XXX.XX
THX.405.XXX.XX
THX.406.XXX.XX

**FRUTTI PRESA-SPINA
SOCKET-PLUG MODULES**

2 POLI 2 POLES	3 POLI 3 POLES	5 POLI 5 POLES	6 POLI 6 POLES
250 PZ	250 PZ	250 PZ	250 PZ
250 PZ	250 PZ	250 PZ	250 PZ

frutti intercambiabili - interchangeable modules

Min-Max Ø cavo - cable 5÷14 mm

TH 404	TH 405	TH 406
250 PZ	250 PZ	250 PZ
250 PZ	250 PZ	250 PZ

Kit di fornitura con versionamenti e confezionamenti speciali THK Special custom packed version THK

THK.404.XXX
THK.405.XXX
THK.406.XXX

Kit di fornitura assemblato THZ Assembled kit THZ

THZ.404.XXX.XX
THZ.405.XXX.XX
THZ.406.XXX.XX

TH 404

150 PZ

TH 405

150 PZ

TH 406

150 PZ

Kit di fornitura imbustati THR Fare riferimento a catalogo THR Retail packed kit THR Please refer to THR Retail Catalogue

THR.404.SXX.XX
THR.405.SXX.XX
THR.406.SXX.XX

1 CONF
1 PZ

Vedi istruzioni di assemblaggio
Refer to user instructions