

# パイプホルダー

## PIPE HOLDERS




# A-1395-2~4



ステンレス製



A-1395-2



※本図は左用です。  
※The drawings show the left-hand use.

W1/4-28 六角穴付止めねじ(とがり先)  
hex. socket set screw (truncated cone point)

- 材質: ステンレス鋼鋳物 (SUS304)
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- 納期: 標準在庫品

商品番号 Product No.	RoHS 3D	Pipe diam. (nominal diam.)	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
					数量 Quantity	単価 Price
A-1395-2-L	● 3D	22	130	02095	¥1,650	10個~ ￥1,584
A-1395-2-R	● 2D/3D		130	02096	¥1,650	10個~ ￥1,584

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。




ご注意●輸入品のため予告なく寸法等が変更される場合があります。 Caution●Dimensions and other specifications are subject to change without notice because these are imports.

止めねじの締付けには「1/8インチ」の六角レンチをご使用下さい。  
(二面幅3mmの六角レンチでも代用できます。)

A hexagon key wrench has a nominal diameter of "1/8 inch."



A-1395-3



- 材質: ステンレス鋼鋳物 (SUS304)
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- 納期: 標準在庫品

商品番号 Product No.	RoHS 3D	Pipe diam. (nominal diam.)	L <sub>1</sub>	(L <sub>2</sub> )	(L <sub>3</sub> )	(L <sub>4</sub> )	W	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	φD	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
																数量 Quantity	単価 Price	
A-1395-3-1	● 2D/3D	25.4	34.5	31	20	6	44	60	43.5	5	28	15.5	33.5	M6	165	02097	¥2,000	10個~ ￥1,920
A-1395-3-2	● 2D/3D	22	32	27	18.5	5.5	40.5	52	37	4.5	27	14.5	30	M5	130	02098	¥1,600	10個~ ￥1,536

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

ご注意●輸入品のため予告なく寸法等が変更される場合があります。 Caution●Dimensions and other specifications are subject to change without notice because these are imports.



※大量のご注文は更にお安くなります。



A-1395-4



※本図は左用です。  
※The drawings show the left-hand use.

W1/4-28 六角穴付止めねじ(とがり先)  
hex. socket set screw (truncated cone point)

- 材質: ステンレス鋼鋳物 (SUS304)
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- 納期: 標準在庫品

商品番号 Product No.	RoHS 3D	管径(呼径) Pipe diam. (nominal diam.)	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
					数量 Quantity	単価 Price
A-1395-4-L	● 3D	22	120	02099	¥1,500	10個~ ￥1,440
A-1395-4-R	● 3D		120	02100	¥1,500	10個~ ￥1,440

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

ご注意●輸入品のため予告なく寸法等が変更される場合があります。 Caution●Dimensions and other specifications are subject to change without notice because these are imports.

止めねじの締付けには「1/8インチ」の六角レンチをご使用下さい。  
(二面幅3mmの六角レンチでも代用できます。)

A hexagon key wrench has a nominal diameter of "1/8 inch."

A  
クレモンローラー  
締り特装密閉  
ハンドルフリーザー<sup>密閉</sup>

ギア式

平面  
ハンドルポップ  
ハンドルリフト  
ハンドルアジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドルL型  
ハンドルT型  
ハンドル丸型  
小型

押ボタン

## PULLS

### 取手

つかみ

止め金  
ロッド棒ジョイント  
リンク

ワイヤ