







LOC	DIST	REVISONS			
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE DATE
A1	-	A1	NEW DRAWING		30NOV2004
		A2	VERSIONS XXX-5 ADDED		10NOV2005
		A3	DWG. TITEL CHANGED		09JAN2006
		A4	DIM. 2.1 ADDED		22SEP2006




REC. HEADER; 9 POS.; STUD WITH THREAD M3	4-1740194-2	4-1740194-5
REC. HEADER; 9 POS.; BRACKET WITH THREAD M3	2-1740194-2	2-1740194-5
REC. HEADER; 9 POS.; STUD WITH THREAD UNC 4/40	3-1740194-2	3-1740194-5
REC. HEADER; 9 POS.; BRACKET WITH THREAD UNC4-40	1-1740194-2	1-1740194-5
REC. HEADER; 9 POS.; BRACKET WITH HOLE Ø3.1	0-1740194-2	0-1740194-5
DESCRIPTION	SHELL PLATING: TIN OVER NI	SHELL PLATING: NI




- REMARKS:
- CONTACT AREA: MIN. 0.8 µm Au OVER 1.27 µm Ni ;
SOLDER AREA: 3-5 µm Sn OVER MIN. 1.27 µm Ni
 - PACKAGING SEE SHEET 2
 - CONNECTOR SUITABLE FOR LEAD-FREE SMT SOLDER PROCESS
 - TIN OVER NICKEL

- BEMERKUNGEN:
- KONTAKTBEREICH: MIN. 0.8 µm Au ÜBER 1.27 µm Ni;
LÖTBEREICH: 3-5 µm Sn ÜBER MIN. 1.27 µm Ni
 - VERPACKUNGSART SIEHE BLATT 2
 - STECKER GEEIGNET FÜR BLEIFREIES SMT LÖTEN
 - ZINN ÜBER NICKEL



6	2	THREAD STUD GEWINDEBOLZEN	NICKEL NICKEL	STEEL STAHL
5	5	REC. CONTACT, SMD, LONG BUCHSENKONTAKT, SMD, LANG	△	CuMg
4	4	REC. CONTACT, SMD, SHORT BUCHSENKONTAKT, SMD, KURZ	△	CuMg
3	2	BRACKET, SMD, LEFT/RIGHT WINKELSTÜCK, SMD, LINKS/RECHTS	△	CAST METAL DRUCKGUSS
2	1	REC. HOUSING BUCHSENGEHÄUSE	BLACK SCHWARZ	PCT-GF
1	1	SHELL SCHIRMBLECH	SEE TABLE SIEHE TABELLE	STEEL STAHL
POS.	QTY.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED DIESER ZEICHNUNGSDRUCK WIRD DURCH AMP AKKREDITIERTE KONTROLLIERSTELLE UNTERZÜGT. DIE FÜR TECHNISCHE VERFAHREN, FÜR DIE VERBODEN SIND. BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHT VORBEHALTEN.		DRAWN 1. SCHLUETER 30NOV2004	tyco Electronics AMP GmbH 0 - 64625 Bensheim	
DIMENSIONS MASSENHEITEN: (MM)		CHKD M. SCHAARSCHMIDT 01DEC2004	NAME G. FELDMEIER	
TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLERGEMEINTOLERANZEN		APPROV. -	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	
APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSPEZ.		SIZE A1	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. 1740194
MATERIAL SEE TABLE S.TABELLE		WEIGHT GEWICHT -	SCALE MASSSTAB 5:1	SHEET BLATT 1 OF VON 2
FINISH/SURFACE/FARBE SEE TABLE S.TABELLE		CUSTOMER DRAW ING /KUNDENZEICHNUNG	RESTRICTED TO NUR FÜR -	REV A4



BEMERKUNGEN:

- 1 ABDECKBAND MIT BLISTERGURT VERSCHWEIßT ODER VERKLEBT
2 BLISTERGURT, ABDECKBAND UND REEL NACH DIN/IEC 286 TEIL 3
3 VOR- UND NACHLAUF AM BLISTERGURT NACH DIN/IEC 286 TEIL 3
4 7m BLISTERGURT UND 7.1m ABDECKBAND, 225 EINZELTEILE

AMP 4805 REV 31MAR2000