

Ty-Fast®

TY200-18X



Fascetta in plastica per impieghi generali. Versione resistente UV raccomandata per applicazioni all'esterno.

Codice Prodotto T&B: **TY200-18X**

Numero EAN: 05414363075219

Numero UPC: 78621017766

Descrizione: Fascette plastica, standard, 203 x 2.4 mm, Poliammide 6.6 resistente UV nero



Informazioni tecniche

Tipo	standard
Materiale	Poliammide 6.6 resistente UV
Temperatura di esercizio	-40°C a +85°C
Infiammabilità	UL 94 V-2
Colore	nero
Privo di Alogenzi	si
Privo di Silicone	si
Resistente UV	si

Certificazioni

Riconosciuto UL	E49405
Germanischer Lloyd Certificazionisi	
Lloyds Register Certificazioni	si
Altre Certificazioni	BVQ

Informazioni per ordinare

Lunghezza (mm)	203
Larghezza (mm)	2.4
Diametro max fascio cavi (mm)	50
Diametro min fascio cavi (mm)	1.6
Tenuta min. allo sgancio (N)	80
Quantità (pezzi)	1000
Tipo di imballo	busta

Condizioni di immagazzinamento Nota: il Nylon (Poliammide) è sensibile alle condizioni ambientali. Le fascette sono umidificate nel momento in cui vengono prodotte e vanno conservate in ambienti asciutti al riparo dai raggi solari. Le fascette sono confezionate in sacchetti di plastica che ne preservano l'umidificazione fino all'apertura per l'uso.

Attrezzi

ERG50, WT193A
