






<16 Ruhestellung
 14.7±0.5 Schaltpunkt
 13.4 zul. Endstellung
 10.3±0.1



A-A
2:1

B-B
2:1



Aufschrift



1005 µ T100

10(4) /400~10E3


6(2.5) /400~50E3



10A 125V AC 1/4HP

10A 250V AC 1/4HP

R44



Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft
Differenzweg

1.5 bis 2.5 N
≤ 0.3 mm

Für Form und Lage		FÜR SHAPE AND LOC.		FÜR WINKEL FOR ANGLE ± 2°		ALLgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADII		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ		Zeichn./DRAWING NO.		Index			
								0-6 ± 0.1		± 0.2		± 0.3		± 0.5				Original DIN A4		Maßstab SCALE 1:1		K		1005.0101		c	
								ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES								0 10 20 30 mm											
c		28404		19.01.00 pfu		g										CAD Medusa		Z									
b		20923		20.06.91 wa		f										gez./DRAWN BY 19.01.00 pfu											
a						e										gepr./CHECKED BY											
						d																					
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY						Ersatz für/REPLACEMENT OF Z.gL.Nr.vom 29.05.78											

Schnappschalter

MARQUARDT

Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim