





LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		C3	REVISED PER ECO—11—005140	28MAR11	RK	HMR



- ① -A- 面より 2mm の範囲で測定。
② 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること。
3. 内装するタブコンタクト型番：173633, 173645
4. 嵌合相手ハウジング型番：174922 他
5. 製品規格：108-5264
- ① MUST BE KEPT BETWEEN -A- AND 2.
② TO BE MATED WITH THE PLUG HSG SMOOTHLY.
3. APPLIED TAB CONTACT PN: 173633, 173645
4. APPLIED PLUG HSG PN: 174922 etc.
5. PRODUCT SPEC: 108-5264

黄 YELLOW	174929-7
灰 GRAY	174929-6
青 BLUE	174929-5
緑 GREEN	174929-4
黒 BLACK	174929-2
白 WHITE	174929-1
色 COLOR	型番 PN

WIRE RANGE 抱合電線断面積	—	INSULATION DIA 被覆外径	—
-----------------------	---	------------------------	---

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A. YAMAGUCHI	09JAN02	 TE Connectivity		
DIMENSIONS: 単位： 耗 mm		CHK K. BETSUI	10JAN02			
		APVD K. BETSUI	10JAN02	NAME 名称 070 SERIES MULTI-LOCK I/O CONNECTOR 4POSITION CAP HOUSING (W-W)		
		PRODUCT SPEC 製品規格 SEE NOTE 5				
MATERIAL 材料 PBT		APPLICATION SPEC 取付適用規格 —		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号 A300779C-174929
		FINISH 仕上 —		WEIGHT 4 g		RESTRICTED TO —
CUSTOMER DRAWING				SCALE 尺度 2:1	SHEET 1 OF 1	REV C3

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	
0 < x ≤ 10	: ±0.2
10 < x ≤ 30	: ±0.25
30 < x ≤ 100	: ±0.3
ANGLE ; 角度	: ±3°