

ダブルスナッチロックハンドル

DOUBLE-SNATCH LOCK HANDLES



A-887

A-866-1L

特徴 Feature

- ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。
- 扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。
- アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続している為、自由に配置できます。

- Double-snatch lock durable construction.
- The handle operation and door locking/unlocking can be performed from the inside or outside.
- The outer handle is connected to the inner handle through a rod so the arrangement is free.

仕様 • 材質: ハンドル/アルミニウム合金(ADC)
ロック部/冷間圧延鋼板(SPCC)

• 表面仕上: ハンドル/焼付塗装
(シルバーメタリック)
ロック部/亜鉛めっきクロメート処理
(MFZn-C)

• 鍵番号: T0230

• 付属品: キー2本

用途 • 特装車・建設機械等のワンタッチドア

納期 • 標準在庫品

備考 • ロッドは別売りです。

• スライカはC-1851-Sを推奨します。
詳細は1165ページをご参照ください。

• 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1367ページ)を塗布してください。

Specifications • Material: Handle: Aluminum alloy (ADC)
Lock: Cold rolled steel plate (SPCC)

• Finish: Handle: Baked (silver metallic)
Lock: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

• Key No.: T0230

• Accessories: Two keys

Specific- • One-touch doors for specially vehicles,
use construction equipment etc.

Remarks • Rods are optional.

• Recommend to use the strikers
C-1851-S together. (See page 1165.)

• To prolong the life of the product, apply
a regular coating of high-performance
lubricant C-985 (P.1367) to the sliding parts.

つまみ周辺機器



A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

SNATCH HANDLES

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型


押ボタン

取手

つまみ



止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ




A-887

A-866-1L

キ-No.T0230
Keyパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

取付け方法 Installation method



商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD 2D/3D	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
A-887	●	2D/3D	外部操作ハンドル Outer operating handle	2,200	03489	¥12,000	5個~	¥11,520
A-866-1L	●	2D/3D	内部操作ハンドル Inner operating handle	2,231	03490	¥2,450	5個~	¥2,352

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。