

Einbaubuchse

- für isolierten Einbau
- Isolierkopf aufgeschraubt
- Montagebohrung ø 7,5 mm

Best.-Nr. IBU 401 / .. (Farbe)

- Kontaktwerkstoff
- Kontaktteile
- Isolierteile

Messing


vernickelt

PA 6 (Polyamid)

Farben:

andere Farben auf Anfrage

siehe Tabelle



Einbaubuchse

- Isolierkopf aufgeschraubt
- Montagebohrung ø 6,1 mm

Best.-Nr. BU 403 / .. (Farbe)

- Kontaktwerkstoff
- Kontaktteile
- Isolierteile

Messing


vernickelt

PA 6 (Polyamid)

Farben:

andere Farben auf Anfrage

siehe Tabelle



Einbaubuchse

- für isolierten Einbau
- Montagebohrung ø 8,1 mm

Best.-Nr. IBU 9213 / .. (Farbe)

- Kontaktwerkstoff
- Kontaktteile
- Isolierteile

Messing

verzinnt

ABS

Farben:

andere Farben auf Anfrage

siehe Tabelle

Allgemeine Angaben			Technische Daten				
Best.-Nr.	Anzugsdrehmoment der Muttern	Farben	Anschluss	Durchgangswiderstand	Bemessungsspannung	Bemessungsstrom	Temperatur-Einsatzbereich
IBU 401 / .. (Farbe) Kontaktteile vernickelt	60 Ncm	schwarz, rot, blau, gelb, grün, weiß	Lötanschluss, Lötose oder Kabelschuh	< 10 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	32 A	- 25 °C ... + 80 °C
BU 403 / .. (Farbe) Kontaktteile vernickelt	150 Ncm	schwarz, rot, blau, gelb, grün, weiß	Lötanschluss, Kabelschuh	< 10 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	32 A	- 25 °C ... + 80 °C
IBU 9213 Kontaktteile verzinnt	100 Ncm	schwarz, rot, blau, gelb, grün	Lötanschluss, Kabelschuh	< 10 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	16 A	- 30 °C ... + 90 °C

andere Ausführungen und Kontaktobertächen auf Anfrage