






Taster MCS 18

Switches in momentary action MCS 18

Ausführungen Models	Aufbau Construction	Abmessungen Dimensions	Bohrplan Drilling diagram																																																																																																																																
Leiterplattenmontage PCB mounting 			 Leiterplattenmontage PCB mounting Schaltsymbol Circuit diagram 																																																																																																																																
quadratisch square  rund round 	<table><thead><tr><th colspan="2">Varianten Variations</th><th>Artikelnummer Part Number</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">Kontaktmaterial Contact material</td><td>Ag</td><td>1241.1108.X.XXX</td></tr><tr><td>Au</td><td>1241.1109.X.XXX</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Ag</td><td>1241.1110.X.XXX</td></tr><tr><td></td><td>Au</td><td>1241.1111.X.XXX</td></tr><tr><td rowspan="8">Farbe der Blende Colour of bezel</td><td>gelb yellow</td><td>1</td></tr><tr><td>orange orange</td><td>2</td></tr><tr><td>rot red</td><td>3</td></tr><tr><td>blau blue</td><td>4</td></tr><tr><td>grün green</td><td>5</td></tr><tr><td>grau grey</td><td>6</td></tr><tr><td>schwarz black</td><td>7</td></tr><tr><td>weiß white</td><td>8</td></tr><tr><td rowspan="20">Beschriftung Tastenfeld (Schrifthöhe/ Schriftarten siehe Seite 39) Legend of face foil (Type height/ type face see page 39)</td><td>A = 001</td><td>P = 016</td><td>4 = 031</td><td>⇕ = 046</td><td>EIN = 061</td></tr><tr><td>B = 002</td><td>Q = 017</td><td>5 = 032</td><td>→ = 047</td><td>AUS = 062</td></tr><tr><td>C = 003</td><td>R = 018</td><td>6 = 033</td><td>← = 048</td><td>AUF = 063</td></tr><tr><td>D = 004</td><td>S = 019</td><td>7 = 034</td><td>↓ = 049</td><td>AB = 064</td></tr><tr><td>E = 005</td><td>T = 020</td><td>8 = 035</td><td>↑ = 050</td><td>ON = 065</td></tr><tr><td>F = 006</td><td>U = 021</td><td>9 = 036</td><td>% = 051</td><td>OFF = 066</td></tr><tr><td>G = 007</td><td>V = 022</td><td>+ = 037</td><td>√ = 052</td><td>UP = 067</td></tr><tr><td>H = 008</td><td>W = 023</td><td>- = 038</td><td>CTRL = 053</td><td>DOWN = 068</td></tr><tr><td>I = 009</td><td>X = 024</td><td>· = 039</td><td>RETURN = 054</td><td>HIGH = 069</td></tr><tr><td>J = 010</td><td>Y = 025</td><td>x = 040</td><td>SHIFT = 055</td><td>LOW = 070</td></tr><tr><td>K = 011</td><td>Z = 026</td><td>÷ = 041</td><td>LOCK = 056</td><td>ON/OFF = 071</td></tr><tr><td>L = 012</td><td>0 = 027</td><td>* = 042</td><td>STOP = 057</td><td>START = 072</td></tr><tr><td>M = 013</td><td>1 = 028</td><td>= = 043</td><td>ENTER = 058</td><td></td></tr><tr><td>N = 014</td><td>2 = 029</td><td># = 044</td><td>BACK = 059</td><td></td></tr><tr><td>O = 015</td><td>3 = 030</td><td>↔ = 045</td><td>LINE = 060</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">Farbe des Tastenfeldes bei unbeschrifteter Ausführung Colour of face foil without legend</td><td>gelb yellow</td><td>= 091</td><td>grau grey</td><td>= 096</td></tr><tr><td>orange orange</td><td>= 092</td><td>schwarz black</td><td>= 097</td></tr><tr><td>rot red</td><td>= 093</td><td>weiß white</td><td>= 098</td></tr><tr><td>blau blue</td><td>= 094</td><td>anthrazit anthracite</td><td>= 099</td></tr><tr><td>grün green</td><td>= 095</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Varianten Variations		Artikelnummer Part Number	Kontaktmaterial Contact material	Ag	1241.1108.X.XXX	Au	1241.1109.X.XXX			Ag	1241.1110.X.XXX		Au	1241.1111.X.XXX	Farbe der Blende Colour of bezel	gelb yellow	1	orange orange	2	rot red	3	blau blue	4	grün green	5	grau grey	6	schwarz black	7	weiß white	8	Beschriftung Tastenfeld (Schrifthöhe/ Schriftarten siehe Seite 39) Legend of face foil (Type height/ type face see page 39)	A = 001	P = 016	4 = 031	⇕ = 046	EIN = 061	B = 002	Q = 017	5 = 032	→ = 047	AUS = 062	C = 003	R = 018	6 = 033	← = 048	AUF = 063	D = 004	S = 019	7 = 034	↓ = 049	AB = 064	E = 005	T = 020	8 = 035	↑ = 050	ON = 065	F = 006	U = 021	9 = 036	% = 051	OFF = 066	G = 007	V = 022	+ = 037	√ = 052	UP = 067	H = 008	W = 023	- = 038	CTRL = 053	DOWN = 068	I = 009	X = 024	· = 039	RETURN = 054	HIGH = 069	J = 010	Y = 025	x = 040	SHIFT = 055	LOW = 070	K = 011	Z = 026	÷ = 041	LOCK = 056	ON/OFF = 071	L = 012	0 = 027	* = 042	STOP = 057	START = 072	M = 013	1 = 028	= = 043	ENTER = 058		N = 014	2 = 029	# = 044	BACK = 059		O = 015	3 = 030	↔ = 045	LINE = 060		Farbe des Tastenfeldes bei unbeschrifteter Ausführung Colour of face foil without legend	gelb yellow	= 091	grau grey	= 096	orange orange	= 092	schwarz black	= 097	rot red	= 093	weiß white	= 098	blau blue	= 094	anthrazit anthracite	= 099	grün green	= 095			
Varianten Variations		Artikelnummer Part Number																																																																																																																																	
Kontaktmaterial Contact material	Ag	1241.1108.X.XXX																																																																																																																																	
	Au	1241.1109.X.XXX																																																																																																																																	
	Ag	1241.1110.X.XXX																																																																																																																																	
	Au	1241.1111.X.XXX																																																																																																																																	
Farbe der Blende Colour of bezel	gelb yellow	1																																																																																																																																	
	orange orange	2																																																																																																																																	
	rot red	3																																																																																																																																	
	blau blue	4																																																																																																																																	
	grün green	5																																																																																																																																	
	grau grey	6																																																																																																																																	
	schwarz black	7																																																																																																																																	
	weiß white	8																																																																																																																																	
Beschriftung Tastenfeld (Schrifthöhe/ Schriftarten siehe Seite 39) Legend of face foil (Type height/ type face see page 39)	A = 001	P = 016	4 = 031	⇕ = 046	EIN = 061																																																																																																																														
	B = 002	Q = 017	5 = 032	→ = 047	AUS = 062																																																																																																																														
	C = 003	R = 018	6 = 033	← = 048	AUF = 063																																																																																																																														
	D = 004	S = 019	7 = 034	↓ = 049	AB = 064																																																																																																																														
	E = 005	T = 020	8 = 035	↑ = 050	ON = 065																																																																																																																														
	F = 006	U = 021	9 = 036	% = 051	OFF = 066																																																																																																																														
	G = 007	V = 022	+ = 037	√ = 052	UP = 067																																																																																																																														
	H = 008	W = 023	- = 038	CTRL = 053	DOWN = 068																																																																																																																														
	I = 009	X = 024	· = 039	RETURN = 054	HIGH = 069																																																																																																																														
	J = 010	Y = 025	x = 040	SHIFT = 055	LOW = 070																																																																																																																														
	K = 011	Z = 026	÷ = 041	LOCK = 056	ON/OFF = 071																																																																																																																														
	L = 012	0 = 027	* = 042	STOP = 057	START = 072																																																																																																																														
	M = 013	1 = 028	= = 043	ENTER = 058																																																																																																																															
	N = 014	2 = 029	# = 044	BACK = 059																																																																																																																															
	O = 015	3 = 030	↔ = 045	LINE = 060																																																																																																																															
	Farbe des Tastenfeldes bei unbeschrifteter Ausführung Colour of face foil without legend	gelb yellow	= 091	grau grey	= 096																																																																																																																														
		orange orange	= 092	schwarz black	= 097																																																																																																																														
		rot red	= 093	weiß white	= 098																																																																																																																														
		blau blue	= 094	anthrazit anthracite	= 099																																																																																																																														
		grün green	= 095																																																																																																																																

1. Mechanische Kennwerte / Mechanical data

Betätigungskraft / Actuating force	3 N ±1 N
Schaltweg / Contact travel	0,5 mm ±0,1 mm
Endanschlagfestigkeit (DIN 41640 T. 19) / End stop strength	> 50 N
Lebensdauer (IEC 512-5 Test 9a) / Lifetime	> 10 ⁶ Betätigungen / Operations

2. Elektrische Kennwerte / Electrical data

Kontaktmaterial / Contact material	Gold / Gold	Silber / Silver
Schaltspannung Switching voltage	min. 50 mV DC max. 24 V DC	min. 5 V DC max. 48 V DC
Schaltstrom max. / Switching current max.	80 mA	125 mA
Nennschaltleistung / Rated breaking capacity	0,36 W	0,72 W
Lebensdauer (bei Nennschaltleistung) Lifetime (rated breaking capacity)	> 10 ⁶ Schaltungen Cycles	
Durchgangswiderstand, neu (IEC 512-2, mV-Methode) Initial contact resistance, new	< 50 mΩ	
Durchgangswiderstand nach 10 ⁶ Schaltungen Initial contact resistance after 10 ⁶ cycles	< 150 mΩ	
Isolationswiderstand (IEC 512-2) / Insulation resistance	> 10 ⁸ Ω	
Prellzeit / Contact bounce time	typ. 0,1 ms	

3. Sonstige Kennwerte / Other data

Lötbarkeit / Solderability (IEC 68-2-20 Test Ta, Methode 1)	235 °C / 2 s
Lötwärmebeständigkeit (IEC 68-2-20 Test Tb, Methode 1A) Soldering heat resistance	260 °C / 5 s
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-25 °C...+60 °C
Lagertemperatur / Storage temperature	-25 °C...+60 °C
Schutzgrad (IEC 529, DIN 40050) Degree of protection	IP 65

4. Werkstoffe / Materials

Sockel / Socket	Thermoplast PES	
Frontfolie / Face foil	PETP	
Blende / Bezel	Thermoplast PBTP	
Kontakmaterial Gold/Silber Contact material gold/silver	CuZn 37, 3 μm Ni 2 μm Au	CuZn 37, 2,5 μm Ag
Löthilfe / Soldering aid	verzinnt / tin plated	