



K

重量用
キャスター

キャスター

双輪
キャスター

緩衝器付
キャスター

アジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスター

モニター
アーム

レベル
アジャスター

ペダル
ロック

ステップ

スライド
レール

K-100WHB-P・K-44 低床キャスター




超重量用自在キャスター HEAVY-DUTY SWIVEL CASTERS



K-100WHB-P-75



K-100WHB-P-50



K-100WHB-P
鉄製

特 徴 Feature

- 旋回部はパッキング構造のため、防水・防塵・防錆効果抜群です。
- 車輪はフェノール樹脂を主原料にした特殊合成樹脂製で、耐摩耗性・耐衝撃性・耐荷重性に優れています。
- Packing is used in the swivel construction so it's waterproof, dustproof and rustproof.
- Wheel uses special synthetic resin (phenolic resin is used as main material) so it has wear-, impact- and load-resistance.

- 仕 様 ● 材 質：本体／冷間圧延鋼板 (SPCC)
車輪／フェノール樹脂
- 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 用 途 ● 大型・中型の機器・台車・ワゴン
- 納 期 ● 標準品・・・納期お問合せください
- 備 考 ● 専用のキャスターホルダーもあります。

- Speci- ● Material: Main body: Cold rolled steel
fications plate (SPCC)
- Wheel: Phenolic resin
- Finish: Zinc plating chrome treatment (MFZn)
- Specific- ● Large or middle-sized equipment,
use flatbed pushcarts and wagons
- Remarks ● Exclusive caster holder is available.

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	φD	H	L ₁ ×L ₁	P×P	L ₂	W	t	φd
K-100WHB-P-50	●	2D/3D	50	79	84×84	64×64	11	38	3.2	8.5
K-100WHB-P-65	●	2D/3D	65	97	100×100	78×78	13	48	4	10.5
K-100WHB-P-75	●	2D/3D	75	107	100×100	78×78	13	48	4	10.5

商品番号 Product No.	旋回半径 Slewing radius	許容荷重kN Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
K-100WHB-P-50	39	2.94	760	30094	¥3,700	6個～	¥3,589
K-100WHB-P-65	49	3.92	1,410	30095	¥6,200	6個～	¥6,014
K-100WHB-P-75	54	4.90	1,500	30096	¥7,900	6個～	¥7,663

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。