




**Klinkensteckverbinder nach JIS C 6560, 3,5 mm**  
**Jack connectors according to JIS C 6560, 3.5 mm**  
**Connecteurs jack suivant JIS C 6560, 3,5 mm**

**KLS 2**

Klinkenstecker nach JIS C 6560 JC35P2, 3,5 mm, 2-polig/mono, gerade Ausführung, mit Kugelkopf, Knickschutz und Lötanschlüssen

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Temperaturbereich</b> | -20 °C/+70 °C                                                     |
| <b>2. Werkstoffe</b>        |                                                                   |
| Kontaktträger               | POM/PC                                                            |
| Kontakt                     | CuZn/Stahl, vernickelt                                            |
| Gehäuse                     | PP                                                                |
| <b>3. Mechanische Daten</b> |                                                                   |
| Kontaktierung mit           | Klinkenkupplungen 1502 03, 1503 06, 1503 12, KLB 2, KLK 2, KLK 22 |
| <b>4. Elektrische Daten</b> |                                                                   |
| Bemessungsstrom             | 1 A                                                               |
| Bemessungsspannung          | 34 V AC/DC                                                        |
| Prüfspannung                | 500 V/60 s                                                        |
| Isolationswiderstand        | ≥ 100 MΩ                                                          |

**KLS 2**

Jack plug acc. to JIS C 6560 JC35P2, 3.5 mm, 2 poles/mono, straight version, ball headed, with bend protection and solder terminals

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>1. Temperature range</b> | -20 °C/+70 °C                                                |
| <b>2. Materials</b>         |                                                              |
| Insulating body             | POM/PC                                                       |
| Contact                     | CuZn/steel, nickeled                                         |
| Housing                     | PP                                                           |
| <b>3. Mechanical data</b>   |                                                              |
| Mating with                 | jack sockets 1502 03, 1503 06, 1503 12, KLB 2, KLK 2, KLK 22 |
| <b>4. Electrical data</b>   |                                                              |
| Rated current               | 1 A                                                          |
| Rated voltage               | 34 V AC/DC                                                   |
| Test voltage                | 500 V/60 s                                                   |
| Insulation resistance       | ≥ 100 MΩ                                                     |

**KLS 2**

Connecteur mâle jack suivant JIS C 6560 JC35P2, 3,5 mm, 2 pôles/mono, version droite, avec tête sphérique, protection contre pliage et connexion par soudure

|                                        |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Température d'utilisation</b>    | -20 °C/+70 °C                                                             |
| <b>2. Matériaux</b>                    |                                                                           |
| Corps isolant                          | POM/PC                                                                    |
| Contact                                | CuZn/acier, nickelé                                                       |
| Boîtier                                | PP                                                                        |
| <b>3. Caractéristiques mécaniques</b>  |                                                                           |
| Raccordement avec                      | connecteurs femelles jack 1502 03, 1503 06, 1503 12, KLB 2, KLK 2, KLK 22 |
| <b>4. Caractéristiques électriques</b> |                                                                           |
| Courant assigné                        | 1 A                                                                       |
| Tension assignée                       | 34 V AC/DC                                                                |
| Tension d'essai                        | 500 V/60 s                                                                |
| Résistance d'isolement                 | ≥ 100 MΩ                                                                  |

| Bestellbezeichnung<br>Designation<br>Désignation | Polzahl<br>Poles<br>Pôles | Verpackungseinheit<br>Package unit<br>Unité d'emballage |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>KLS 2</b>                                     | <b>2</b>                  | <b>100</b>                                              |

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel  
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag  
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique