

Enclosures


RETEX



Vertretung für Deutschland:

AXXATRONIC GmbH, Alemannenstrasse 10, 71296 Heimsheim

Telefon: (0 70 33) 46 66 1 - 0, Fax: (0 70 33) 46 66 1 - 23, www.axxatronic.de, info@axxatronic.de



Kleine und robuste "Hand-held" bzw. „Pocket“-Gehäuse in modernem und funktionellem Design mit abgeschrägten und gerundeten Kanten, Schutzklasse bis IP 65.

Auf der Gehäuseober- und unterseite sind Vertiefungen für den Einsatz von Folientastaturen vorgesehen. Materialausführung aus hochwertigem ABS.

Einfache Montage des Gehäuseober- und unterteiles durch einfaches Einrasten.

2 Gehäusevarianten in der Ausführung mit und ohne Befestigungsöse für Schlüsselring (Das Gehäuse mit Befestigungsöse hat eine geringere Abmessung).

Optional stehen standardisierte Folientastaturen zur Verfügung. Temperaturbeständig bis 85° C.

Material: Gehäuseober- und unterteil aus ABS, Farbe grau ähnlich RAL 7035 oder schwarz ähnlich RAL 9004.

Lieferumfang: Gehäuseober- und unterteil.

Zubehör:

- EPDM-Dichtung
- standardisierte Folientastatur.

Optional:

- Sonderanfertigungen.
- Bedruckung.
- Innenbeschichtung für EMV/RFI-Abschirmung. Beschichtung auf Graphit-, Kupfer- oder Nickelbasis in Anhängigkeit des gewünschten Schutzgrades.
- ABS, selbstverlöschend gemäß UL 94 V0.
- weitere Farben.

(Für weitere Optionen fragen Sie bitte Ihren zuständigen Distributor).

Serie di scatole "hand held" di piccole dimensioni per uso tipo "pocket", in cui si richiede una scatola piccola, resistente e con protezione di livello fino a IP 65.

Estetica moderna con spigoli smussati ed elevata funzionalità.

Area incava di profondità doppia nel coperchio e nella base che permette il fissaggio di tastiere a membrana.

In ABS iniettato di alta qualità.

Semplice montaggio del coperchio e della base a pressione.

Modello opzionale con maniglia per anello portachiavi nella misura più piccola.

Possibilità di montaggio di guarnizione in EPDM per un livello di protezione IP65.

Tastiera a membrana standard per il modello piccolo o grande.

Resiste a temperature di fino 85°C.

Materiali e finiture: coperchio e base in ABS iniettato altamente resistente, colore grigio chiaro simile a RAL 7035 o nero simile a RAL 9004.

Ogni unità include: coperchio e base.


Accessori:

- guarnizione di tenuta EPDM.
- tastiera a membrana standard a 3 pulsanti.

Opzionale:


- meccanizzazioni speciali.
- serigrafia.
- verniciatura interna per blindaggio EMI / RFI, con verniciatura a base di grafite, rame o nichel, a seconda del livello di protezione richiesto.
- ABS auto estinguibile, secondo UL 94 V0.
- altri colori.

(per altre opzioni si prega di consultare il proprio distributore).




CODE	A	B	C	Farbe Colore		Befestigungsöse Gancio
				Hellgrau ähnlich Grigio chiaro sim. RAL 7035	Schwarz ähnlich Nero sim. RAL 9004	
33131001	55	40	18	*		
33131201	55	40	18		*	
33131002	60	40	18	*		*
33131202	60	40	18		*	*
33131003	70	50	20	*		
33131203	70	50	20		*	


33131001, -201
DECKEL COPERCHIO




UNTERTEIL
BASE




33131002, -202
DECKEL COPERCHIO




UNTERTEIL
BASE



33131003, -203
DECKEL COPERCHIO




UNTERTEIL
BASE



Folientastatur Tastiera a membrana


- Folientastatur mit
 - 3 Tasten (teilweise farbig) oder
 - 6 Tasten mit Ziffern (teilweise farbig)
- Voraussichtliche Lebensdauer: 5.000.000 Zyklen.
- Schutzart IP 65 im Bereich der Klebefolie.
- Eine Bearbeitung erfordert einen Mindestabstand zur Tastatur von 7 mm.
- Temperaturbereich von -20° C bis +70° C.
- Tastiera a membrana costituita da
 - 3 pulsanti (clincher), due diversificati per colore e uno neutro centrale, oppure
 - 6 tasti (clincher) numerati
- Durata stimata: 5.000.000 cicli.
- Livello di protezione IP 65 (parte coperta da adesivo).
- Distanza minima tra tasto e parte meccanizzata 7 mm.
- Temperatura operativa da - 20°C a +70°C.



CODE	Für Gehäuse Serie 31 Per scatole Serie 31
33131301	33131001, 33131201, 33131002, 33131202
33131302	33131003, 33131203

Dichtung Guarnizione

- Die optional angebotene EPDM-Gummidichtung bietet einen hohen Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Ozon. Schutzart IP 65.
- Temperaturbereich von -20° C bis +85° C.
- Fabbricata in gomma EPDM. Garantisce un elevato grado di protezione contro polvere, umidità e ozono. Livello di protezione IP 65.
- Sopporta temperature fino a - 20°C a +85°C.



CODE	33070041
	Für alle Gehäusegrößen der Serie 31 Per tutte le scatole della Serie 31