

CARDMASTER PC 36/31-3



Bestellzeichen:	PC 36/31-3
Artikelnummer:	7525020
Beschreibung:	Gehäuse PC
Anmerkungen:	rauchgrau transparenter Scharnierdeckel

EAN Code:	6418074056757
E-Nummer:	
Finland:	3438234
Dänemark:	8212016680
Schweden:	2537310
Norwegen:	2536928

Besteht aus: Unterteil, Terminal Deckel mit EPDM Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3
 Versions: Transparenter Deckel mit PUR Dichtung, Scharnieren, Verschluss-Äffnungen; FC
 Version: Geschlossener PC Rahmen mit PUR Dichtung und Schrauben.

Beispiel

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		390	316	167	Schutzart (EN 60529): IP 65
inch:		15.4	12.4	6.6	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:		Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:		Rauchgrau			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Dichtungsmaterial:		EPDM und Polyurethan			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Temperatur Bereich:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			Zertifikate:
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			Fimko
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			Europe EN 62208: 2003
Zubehör:					UL Canada
MP 36/31		Montageplatte			Gost R
FP 36/31		Frontplatte			

CARDMASTER 383x316x134-167

