


貫通型端子盤

Through-type Terminal Block



ピッチ／Pitch 11mm





型 名 Type Number	F2035EW
定 格 Rating	AC250V 20A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 100MΩ 以上 DC500V 100MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	2.0mm ²

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm

貫通型

ビス止め用



- 注文方法：[型名] — [極数] P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.4N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 1.4 N・m.

仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒 色 Black
2	導電埋込金具 Terminal	黄 銅 Brass	C3604B		ニッケルメッキ Nickel-Plated	
3	結線ビス Screw	黄 銅 Brass	C2700W	M4×0.7×7ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PW.SWセムスパインド Type③

極数／Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	30	41	52	63	74	85	96	107	118	129	140	151	162	173	184	195	206	217	228	239	250	261
B	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253
C	14	25	36	47	58	69	80	91	102	113	124	135	146	157	168	179	190	201	212	223	234	245