



**Bestellzeichen:** PC 17/16-L3  
**Artikelnummer:** 7525105  
**Beschreibung:** Gehäuse PC  
**Anmerkungen:** rauchgrau transparenter Scharnierdeckel

**EAN Code:** 6418074056719  
**E-Nummer:**  
Finland: 3438229  
Dänemark: 8212016651  
Schweden: 7525105  
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Terminal Deckel mit EPDM Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3  
Versions: Transparenter Deckel mit PUR Dichtung, Scharnieren, Verschluss-Äffnungen; FC  
Version: Geschlossener PC Rahmen mit PUR Dichtung und Schrauben.

Beispiel

| Abmessungen:        |  | Länge                | Breite | Höhe | Auswertung:                                       |
|---------------------|--|----------------------|--------|------|---------------------------------------------------|
| mm:                 |  | 166                  | 160    | 106  | Schutzart (EN 60529): IP 65                       |
| inch:               |  | 6.5                  | 6.3    | 4.2  | Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07             |
| Materials:          |  |                      |        |      | Elektrische Isolierung: Voll isoliert             |
| Material:           |  | Polycarbonat         |        |      | Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja         |
| Unterteilfarbe:     |  | RAL 7035             |        |      | UV Resistenz: UL 508                              |
| Deckelfarbe:        |  | Rauchgrau            |        |      | Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V      |
| Dichtungsmaterial:  |  | EPDM und Polyurethan |        |      | Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960               |
| Temperatur Bereich: |  |                      |        |      | NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
| Kurzzeit:           |  | -40 ... 120 °C       |        |      | Zertifikate:                                      |
| Dauergebrauch:      |  | -40 ... 80 °C        |        |      | Underwriters Laboratories                         |
| Kurzzeit:           |  | -40 ... 250 °F       |        |      | Fimko                                             |
| Dauergebrauch:      |  | -40 ... 175 °F       |        |      | Europe EN 62208: 2003                             |
| Zubehör:            |  |                      |        |      | UL Canada                                         |
| MP 17/16            |  | Montageplatte        |        |      | Gost R                                            |
| FP 17/16            |  | Frontplatte          |        |      |                                                   |
| FC PC 17/16         |  | PC Frontrahmen       |        |      |                                                   |

CARDMASTER 166x160x80-106

