




TH006

PATENTED



Fissacavo senza vite di fissaggio. Riduzione dei tempi di cablaggio.
Non richiede l'utilizzo di utensili.

Screwless cable clamp. Wiring reduction time.
No tools required.

Dati tecnici - Technical data

Max Ø cavo - cable	6.5mm
	9mm
	T125

Idoneo all'applicazione su apparecchi classe d'isolamento **II**
Suitable to be mounted on appliances class **II**

Materie prime - Raw materials

Materia plastica - Plastics

PA66 UL94 V2 GWT 850°C	-20°C
Nero - Black	+125°C

Norme - Standards

EN 60598-1-2004+A1:2006



THA.006.A00 Nero - Black




THA.006.B00 Nero - Black




Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice

Kit di fornitura non assemblato THA Unassembled kit THA




Kit di fornitura con versionamenti e confezionamenti speciali THK Special custom packed version THK



Kit di fornitura imbustati THR Retail packed kit THR



Istruzioni d'uso - Assembling instructions



Istruzioni di montaggio con uso di posaggio Cabling instruction with the use of a grill Accessory on request for large series On demand: useful for large quantities

