



Brannan

3A

**Pressure Gauges
Standard Model**

**Druckmeßgeräte
Standardausführung**

**Manomètres
de Série**



Brannan



BRANNAN - YOUR PARTNERS IN TEMPERATURE AND PRESSURE MEASUREMENTS

S.Brannan & Sons are leading manufacturers of dial instruments and glass thermometers with factories in the United Kingdom and Sweden. The Company uses the most modern methods of production to ensure reliable products at competitive prices. Quality standards are maintained by employing systems according to ISO 9002 (EN 29002) 1994.

Product designs are reviewed regularly and the appropriate revisions are made. Information in this catalogue was correct at the date of publication.

Orders are accepted on the basis of the company's standard conditions of sale which are available on request.

It is the responsibility of purchasers to satisfy themselves as to the suitability or fitness of the goods for any particular purpose.

A complete range of other catalogues is available and a list of these is shown on the back cover of this publication.

BRANNAN - IHR PARTNER IN TEMPERATUR- UND DRUCKMESSUNG

S.Brannan & Sons ist einer der führenden Hersteller von Zeigerinstrumenten und Glasthermometern, mit Fabriken in Großbritannien und Schweden. Die Firma benutzt die modernsten Produktionsmethoden, um zuverlässige Produkte zu konkurrenzfähigen Preisen zu gewährleisten. Qualitätsnormen werden aufrechterhalten, indem Systeme gemäß ISO 9002 (EN 29002) 1994 benutzt werden.

Produktentwürfe werden regelmäßig überarbeitet und die entsprechenden Änderungen werden durchgeführt. Obwohl die Informationen in diesem Katalog zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt waren.

Aufträge werden ausschließlich unter unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf Anfrage erhältlich sind, angenommen.

Es ist die Verantwortung des Käufers sich zu befriedigen daß die Waren geeignet sind für seinen Gebrauch.

Es ist eine große Auswahl weiterer Kataloge erhältlich, die auf der Rückseite dieser Veröffentlichung aufgeführt sind.

BRANNAN - VOTRE PARTENAIRE DANS LA MESURE DES TEMPERATURES ET DES PRESSIONS

S.Brannan & Sons est un des principaux fabricants d'instruments à cadran et de thermomètres sur tige avec des usines en Grande-Bretagne et en Suède. La Société utilise des méthodes de production modernes pour assurer des produits fiables à des prix concurrents. L'emploi de systèmes conformes à la Norme ISO 9002 (EN 29002) 1994 permet de maintenir un excellent niveau de qualité.

La conception des produits est révisée régulièrement et des modifications nécessaires sont effectuées. Les informations contenues dans ce catalogue sont exactes à la date de mise sous presse.

Nos conditions générales de vente qui sont disponibles sur demande sont applicables lors de toute remise de commande.

L'acheteur porte la responsabilité de s'assurer que la marchandise soit apte et convenable à toute application prévue.

La liste complète de nos catalogues est imprimée au dos de cette publication.



S.Brannan & Sons Ltd Cleator Moor Cumbria CA25 5QE England
Tel. +44 (0)1946 810413 Fax +44 (0)1946 813694 UK Sales Tel 01946 813655

Standard Pressure Gauges

Druckmeßgeräte Standardausführung

Manomètres de Série

Series	Case Size Gehäusedurchmesser Cadran	Connection Anschluß Raccord	Page Seite Page
340	40mm	Bottom; Radial; Radial	3A.3 3A.4
341	50mm	Bottom; Radial; Radial	3A.3 3A.4
340	40mm	Back; Rückseitig; Axial	3A.5 3A.6
341	50mm	Back; Rückseitig; Axial	3A.5 3A.6
344	63mm	Bottom; Radial; Radial	3A.7 3A.8
344	63mm	Back; Rückseitig; Axial	3A.9 3A.10
345	80mm	Bottom; Radial; Radial	3A.11 3A.12
345	80mm	Back; Rückseitig; Axial	3A.13 3A.14
346	100mm	Bottom; Radial; Radial	3A.15 3A.16
346	100mm	Bottom; Radial; Radial	3A.17 3A.18
347	100mm	Bottom; Radial; Radial	3A.19 3A.20
347	100mm	Back; Rückseitig; Axial	3A.21 3A.22
348	150mm	Bottom; Radial; Radial	3A.23 3A.24
349	150mm	Bottom; Radial; Radial	3A.25 3A.26

For accessories see catalogue 3C

Für Zubehör sehe Katalog 3C

Pour les accessoires, voir notre Catalogue 3C



Series 340 & 341

Standard Pressure Gauges

Ø 40mm

Druckmeßgeräte Standardausführung

Manomètres de Série

DIN 16063



Ø 50mm



Case size: Ø40 mm; Ø50mm
Gehäusedurchmesser: Ø40 mm; Ø50mm
Cadran: Ø40 mm; Ø50mm

Accuracy class: 2.5
Klasse: 2.5
Classe: 2.5

Case: Steel; Black
Gehäuse: Stahl; Schwarz
Boîtier: Acier; Noir

Window: Acrylic
Sichtscheibe: Acrylglas
Voyant: Acrilyque



Measuring system: Bourdon, Copper alloy
Meßsystem: Rohrfeder, Kupferlegierung
Mouvement: Bourdon, Alliage de cuivre

Connection: Ø 40mm: 1/8" BSP Bottom; Ø 50mm: 1/4" BSP Bottom
Anschluß: Ø 40mm: 1/8" BSP Radial; Ø 50mm: 1/4" BSP Radial
Raccord: Ø 40mm: 1/8" BSP Radial; Ø 50mm: 1/4" BSP Radial





S.Brannan & Sons Ltd Cleator Moor Cumbria CA25 5QE England
Tel. +44 (0)1946 810413 Fax +44 (0)1946 813694 UK Sales Tel 01946 813655

Ø 40mm



Ø 50mm



Bar	Ø 40mm 1/8" BSP	Ø 50mm 1/4" BSP
0 + 1.6 bar	-- / --- / -	34/112/0
0 + 2.5 bar	34/013/0	34/113/0
0 + 4 bar	34/014/0	34/114/0
0 + 6 bar	34/015/0	34/115/0
0 + 10 bar	34/016/0	34/116/0
0 + 16 bar	34/017/0	34/117/0
0 + 25 bar	34/018/0	34/118/0
0 + 40 bar	34/019/0	34/119/0

bar & psi	Ø 40mm 1/8" BSP	Ø 50mm 1/4" BSP
0 + 1.6 bar & psi	-- / --- / -	34/122/0
0 + 2.5 bar & psi	34/023/0	34/123/0
0 + 4 bar & psi	34/024/0	34/124/0
0 + 6 bar & psi	34/025/0	34/125/0
0 + 10 bar & psi	34/026/0	34/126/0
0 + 16 bar & psi	34/027/0	34/127/0
0 + 25 bar & psi	34/028/0	34/128/0
0 + 40 bar & psi	34/029/0	34/129/0



Series 340 & 341

Standard Pressure Gauges

Ø 40mm

Druckmeßgeräte Standardausführung

Manomètres de Série

DIN 16063



Ø 50mm



Case size: Ø40 mm; Ø50mm
Gehäusedurchmesser: Ø40 mm; Ø50mm
Cadran: Ø40 mm; Ø50mm

Accuracy class: 2.5
Klasse: 2.5
Classe: 2.5

Case: Steel; Black
Gehäuse: Stahl; Schwarz
Boîtier: Acier; Noir

Window: Acrylic
Sichtscheibe: Acrylglas
Voyant: Acrilyque



Measuring system: Bourdon, Copper alloy
Meßsystem: Rohrfeder, Kupferlegierung
Mouvement: Bourdon, Alliage de cuivre

Connection: Ø 40mm: 1/8" BSP Back; Ø 50mm: 1/4" BSP Back
Anschluß: Ø 40mm: 1/8" BSP Rückseitig; Ø 50mm: 1/4" BSP Rückseitig
Raccord: Ø 40mm: 1/8" BSP Axial; Ø 50mm: 1/4" BSP Axial





S.Brannan & Sons Ltd Cleator Moor Cumbria CA25 5QE England
Tel. +44 (0)1946 810413 Fax +44 (0)1946 813694 UK Sales Tel 01946 813655

Ø 40mm



Ø 50mm



Bar	Ø 40mm 1/8" BSP	Ø 50mm 1/4" BSP
0 + 1.6 bar	- - / - - - / -	34/132/0
0 + 2.5 bar	34/033/0	34/133/0
0 + 4 bar	34/034/0	34/134/0
0 + 6 bar	34/035/0	34/135/0
0 + 10 bar	34/036/0	34/136/0
0 + 16 bar	34/037/0	34/137/0
0 + 25 bar	34/038/0	34/138/0
0 + 40 bar	34/039/0	34/139/0

bar & psi	Ø 40mm 1/8" BSP	Ø 50mm 1/4" BSP
0 + 1.6 bar & psi	- - / - - - / -	34/142/0
0 + 2.5 bar & psi	34/043/0	34/143/0
0 + 4 bar & psi	34/044/0	34/144/0
0 + 6 bar & psi	34/045/0	34/145/0
0 + 10 bar & psi	34/046/0	34/146/0
0 + 16 bar & psi	34/047/0	34/147/0
0 + 25 bar & psi	34/048/0	34/148/0
0 + 40 bar & psi	34/049/0	34/149/0



Series 344

Standard Pressure Gauges

Druckmeßgeräte Standardausführung

Manomètres de Série

DIN 16063

Ø 63mm





Case size:	Ø63 mm
Gehäusedurchmesser:	Ø63 mm
Cadran:	Ø63 mm
Accuracy class:	2.5
Klasse:	2.5
Classe:	2.5
Case:	Steel; Black
Gehäuse:	Stahl; Schwarz
Boîtier:	Acier; Noir
Window:	Acrylic
Sichtscheibe:	Acrylglas
Voyant:	Acrilyque
Measuring system:	Bourdon, Copper alloy
Meßsystem:	Rohrfeder; Kupferlegierung
Mouvement:	Bourdon, Alliage de cuivre
Connection:	1/4" BSP Bottom
Anschluß:	1/4" BSP Radial
Raccord:	1/4" BSP Radial



S.Brannan & Sons Ltd Cleator Moor Cumbria CA25 5QE England
Tel. +44 (0)1946 810413 Fax +44 (0)1946 813694 UK Sales Tel 01946 813655

Ø 63mm



bar	Ø 63mm 1/4" BSP
0 + 1 bar	34/411/0
0 + 1.6 bar	34/412/0
0 + 2.5 bar	34/413/0
0 + 4 bar	34/414/0
0 + 6 bar	34/415/0
0 + 10 bar	34/416/0
0 + 16 bar	34/417/0
0 + 25 bar	34/418/0
0 + 40 bar	34/419/0
0 + 60 bar	34/450/0
0 + 100 bar	34/451/0
0 + 160 bar	34/452/0
0 + 250 bar	34/453/0
0 + 400 bar	34/454/0

-1 + 0 bar	34/456/0
------------	----------

-1 + 3 bar	34/459/0
-1 + 5 bar	34/458/0
-1 + 9 bar	34/457/0

bar & psi	Ø 63mm 1/4" BSP
0 + 1 bar & psi	34/421/0
0 + 1.6 bar & psi	34/422/0
0 + 2.5 bar & psi	34/423/0
0 + 4 bar & psi	34/424/0
0 + 6 bar & psi	34/425/0
0 + 10 bar & psi	34/426/0
0 + 16 bar & psi	34/427/0
0 + 25 bar & psi	34/428/0
0 + 40 bar & psi	34/429/0
0 + 60 bar & psi	34/460/0
0 + 100 bar & psi	34/461/0
0 + 160 bar & psi	34/462/0
0 + 250 bar & psi	34/463/0
0 + 400 bar & psi	34/464/0

-1 + 0 bar & in.hg	34/466/0
--------------------	----------

-1 + 3 bar & psi / in.hg	34/469/0
-1 + 5 bar & psi / in.hg	34/468/0
-1 + 9 bar & psi / in.hg	34/467/0



Series 344

Standard Pressure Gauges

Druckmeßgeräte Standardausführung

Manomètres de Série

DIN 16063

Ø 63mm





Case size:	Ø63 mm
Gehäusedurchmesser:	Ø63 mm
Cadran:	Ø63 mm
Accuracy class:	2.5
Klasse:	2.5
Classe:	2.5
Case:	Steel; Black
Gehäuse:	Stahl; Schwarz
Boîtier:	Acier; Noir
Window:	Acrylic
Sichtscheibe:	Acrylglas
Voyant:	Acrilyque
Measuring system:	Bourdon, Copper alloy
Meßsystem:	Rohrfeder; Kupferlegierung
Mouvement:	Bourdon, Alliage de cuivre
Connection:	1/4" BSP Back
Anschluß:	1/4" BSP Rückseitig
Raccord:	1/4" BSP Axial



S.Brannan & Sons Ltd Cleator Moor Cumbria CA25 5QE England
Tel. +44 (0)1946 810413 Fax +44 (0)1946 813694 UK Sales Tel 01946 813655

Ø 63mm



bar	Ø 63mm 1/4" BSP
0 + 1 bar	34/431/0
0 + 1.6 bar	34/432/0
0 + 2.5 bar	34/433/0
0 + 4 bar	34/434/0
0 + 6 bar	34/435/0
0 + 10 bar	34/436/0
0 + 16 bar	34/437/0
0 + 25 bar	34/438/0
0 + 40 bar	34/439/0
0 + 60 bar	34/470/0
0 + 100 bar	34/471/0
0 + 160 bar	34/472/0
0 + 250 bar	34/473/0
0 + 400 bar	34/474/0

-1 + 0 bar	34/476/0
------------	----------

-1 + 3 bar	34/479/0
-1 + 5 bar	34/478/0
-1 + 9 bar	34/477/0

bar & psi	Ø 63mm 1/4" BSP
0 + 1 bar & psi	34/441/0
0 + 1.6 bar & psi	34/442/0
0 + 2.5 bar & psi	34/443/0
0 + 4 bar & psi	34/444/0
0 + 6 bar & psi	34/445/0
0 + 10 bar & psi	34/446/0
0 + 16 bar & psi	34/447/0
0 + 25 bar & psi	34/448/0
0 + 40 bar & psi	34/449/0
0 + 60 bar & psi	34/480/0
0 + 100 bar & psi	34/481/0
0 + 160 bar & psi	34/482/0
0 + 250 bar & psi	34/483/0
0 + 400 bar & psi	34/484/0

-1 + 0 bar & in.hg	34/486/0
--------------------	----------

-1 + 3 bar & psi / in.hg	34/489/0
-1 + 5 bar & psi / in.hg	34/488/0
-1 + 9 bar & psi / in.hg	34/487/0



Series 345

Standard Pressure Gauges

Druckmeßgeräte Standardausführung

Manomètres de Série

DIN 16064

Ø 80mm





Case size:	Ø80 mm
Gehäusedurchmesser:	Ø80 mm
Cadran:	Ø80 mm
Accuracy class:	2.5
Klasse:	2.5
Classe:	2.5
Case:	Steel; Black
Gehäuse:	Stahl; Schwarz
Boîtier:	Acier; Noir
Window:	Acrylic
Sichtscheibe:	Acrylglas
Voyant:	Acrylic
Measuring system:	Bourdon, Copper alloy
Meßsystem:	Rohrfeder; Kupferlegierung
Mouvement:	Bourdon, Alliage de cuivre
Connection:	3/8" BSP Bottom
Anschluß:	3/8" BSP Radial
Raccord:	3/8" BSP Radial



S.Brannan & Sons Ltd Cleator Moor Cumbria CA25 5QE England
Tel. +44 (0)1946 810413 Fax +44 (0)1946 813694 UK Sales Tel 01946 813655

Ø 80mm



bar	Ø 80mm 3/8" BSP
0 + 2.5 bar	34/513/0
0 + 4 bar	34/514/0
0 + 6 bar	34/515/0
0 + 10 bar	34/516/0
0 + 16 bar	34/517/0
0 + 25 bar	34/518/0
0 + 40 bar	34/519/0

-1 + 0 bar	34/556/0
------------	----------

-1 + 3 bar	34/559/0
-1 + 5 bar	34/558/0
-1 + 9 bar	34/557/0

bar & psi	Ø 80mm 3/8" BSP
0 + 2.5 bar & psi	34/523/0
0 + 4 bar & psi	34/524/0
0 + 6 bar & psi	34/525/0
0 + 10 bar & psi	34/526/0
0 + 16 bar & psi	34/527/0
0 + 25 bar & psi	34/528/0
0 + 40 bar & psi	34/529/0

-1 + 0 bar & in.hg	34/566/0
--------------------	----------

-1 + 3 bar & psi / in.hg	34/569/0
-1 + 5 bar & psi / in.hg	34/568/0
-1 + 9 bar & psi / in.hg	34/567/0



Series 345

Standard Pressure Gauges

Druckmeßgeräte Standardausführung

Manomètres de Série

DIN 16064

Ø 80mm





Case size:	Ø80 mm
Gehäusedurchmesser:	Ø80 mm
Cadran:	Ø80 mm
Accuracy class:	2.5
Klasse:	2.5
Classe:	2.5
Case:	Steel; Black
Gehäuse:	Stahl; Schwarz
Boîtier:	Acier; Noir
Window:	Acrylic
Sichtscheibe:	Acrylglas
Voyant:	Acrilyque
Measuring system:	Bourdon, Copper alloy
Meßsystem:	Rohrfeder; Kupferlegierung
Mouvement:	Bourdon, Alliage de cuivre
Connection:	3/8" BSP Back
Anschluß:	3/8" BSP Rückseitig
Raccord:	3/8" BSP Axial



S.Brannan & Sons Ltd Cleator Moor Cumbria CA25 5QE England
Tel. +44 (0)1946 810413 Fax +44 (0)1946 813694 UK Sales Tel 01946 813655

Ø 80mm



bar	Ø 80mm 3/8" BSP
0 + 2.5 bar	34/533/0
0 + 4 bar	34/534/0
0 + 6 bar	34/535/0
0 + 10 bar	34/536/0
0 + 16 bar	34/537/0
0 + 25 bar	34/538/0
0 + 40 bar	34/539/0

-1 + 0 bar	34/576/0
------------	----------

-1 + 3 bar	34/579/0
-1 + 5 bar	34/578/0
-1 + 9 bar	34/577/0

bar & psi	Ø 80mm 3/8" BSP
0 + 2.5 bar & psi	34/543/0
0 + 4 bar & psi	34/544/0
0 + 6 bar & psi	34/545/0
0 + 10 bar & psi	34/546/0
0 + 16 bar & psi	34/547/0
0 + 25 bar & psi	34/548/0
0 + 40 bar & psi	34/549/0

-1 + 0 bar & in.hg	34/586/0
--------------------	----------

-1 + 3 bar & psi / in.hg	34/589/0
-1 + 5 bar & psi / in.hg	34/588/0
-1 + 9 bar & psi / in.hg	34/587/0



Series 346

Standard Pressure Gauges

Ø 100mm

Druckmeßgeräte Standardausführung

Manomètres de Série

DIN 16064





Case size:	Ø100 mm
Gehäusedurchmesser:	Ø100 mm
Cadran:	Ø100 mm
Accuracy class:	2.5
Klasse:	2.5
Classe:	2.5
Case:	Steel; Black
Gehäuse:	Stahl; Schwarz
Boîtier:	Acier; Noir
Window:	Acrylic
Sichtscheibe:	Acrylglas
Voyant:	Acrilyque
Measuring system:	Bourdon, Copper alloy
Meßsystem:	Rohrfeder; Kupferlegierung
Mouvement:	Bourdon, Alliage de cuivre
Connection:	3/8" BSP Bottom
Anschluß:	3/8" BSP Radial
Raccord:	3/8" BSP Radial



S.Brannan & Sons Ltd Cleator Moor Cumbria CA25 5QE England
Tel. +44 (0)1946 810413 Fax +44 (0)1946 813694 UK Sales Tel 01946 813655

Ø 100mm



bar & psi	Ø 100mm 3/8" BSP
0 + 1 bar & psi	34/651/0
0 + 2 bar & psi	34/652/0
0 + 4 bar & psi	34/653/0
0 + 6 bar & psi	34/654/0
0 + 10 bar & psi	34/655/0
0 + 14 bar & psi	34/656/0
0 + 20 bar & psi	34/657/0

bar & metres	Ø 100mm 3/8" BSP
0 + 1 bar & metres	34/661/0
0 + 1,6 bar & metres	34/662/0
0 + 2,5 bar & metres	34/663/0
0 + 4 bar & metres	34/664/0
0 + 6 bar & metres	34/665/0

metres & feet	Ø 100mm 3/8" BSP
0 + 10 metres & feet	34/601/0
0 + 16 metres & feet	34/602/0
0 + 25 metres & feet	34/604/0
0 + 40 metres & feet	34/605/0
0 + 60 metres & feet	34/606/0



Series 346

Standard Pressure Gauges

Ø 100mm

Druckmeßgeräte Standardausführung

Manomètres de Série

DIN 16064



Case size: Ø100 mm
Gehäusedurchmesser: Ø100 mm
Cadran: Ø100 mm

Accuracy class: 2.5
Klasse: 2.5
Classe: 2.5

Case: Steel; Black
Gehäuse: Stahl; Schwarz
Boîtier: Acier; Noir

Window: Acrylic
Sichtscheibe: Acrylglas
Voyant: Acrilyque



Measuring system: Bourdon, Copper alloy
Meßsystem: Rohrfeder; Kupferlegierung
Mouvement: Bourdon, Alliage de cuivre

Connection: 3/8" BSP Bottom
Anschluß: 3/8" BSP Radial
Raccord: 3/8" BSP Radial



S.Brannan & Sons Ltd Cleator Moor Cumbria CA25 5QE England
Tel. +44 (0)1946 810413 Fax +44 (0)1946 813694 UK Sales Tel 01946 813655

Ø 100mm



Kg/cm ² & psi	Ø100mm 3/8" BSP
0 + 1 Kg/cm ² & psi	34/680/0
0 + 2 Kg/cm ² & psi	34/681/0
0 + 4 Kg/cm ² & psi	34/682/0
0 + 7 Kg/cm ² & psi	34/683/0
0 + 10 Kg/cm ² & psi	34/684/0
0 + 14 Kg/cm ² & psi	34/685/0
0 + 21 Kg/cm ² & psi	34/686/0
0 + 28 Kg/cm ² & psi	34/687/0
0 + 35 Kg/cm ² & psi	34/688/0
0 + 40 Kg/cm ² & psi	34/689/0

cm.Hg & in.Hg + Kg/cm ² & psi	Ø100mm 3/8" BSP
-76 cm.Hg & in.Hg + 7Kg/cm ² & psi	34/679/0

cm.Hg & in.Hg	Ø100mm 3/8" BSP
-76 + 0 cm.Hg & in.Hg	34/678/0



Series 347

Standard Pressure Gauges

Ø 100mm

Druckmeßgeräte Standardausführung

Manomètres de Série

DIN 16064





Case size:	Ø100 mm
Gehäusedurchmesser:	Ø100 mm
Cadran:	Ø100 mm
Accuracy class:	2.5
Klasse:	2.5
Classe:	2.5
Case:	Steel; Black
Gehäuse:	Stahl; Schwarz
Boîtier:	Acier; Noir
Window:	Acrylic
Sichtscheibe:	Acrylglas
Voyant:	Acrilyque
Measuring system:	Bourdon, Copper alloy
Meßsystem:	Rohrfeder; Kupferlegierung
Mouvement:	Bourdon, Alliage de cuivre
Connection:	3/8" BSP Bottom; 1/2" BSP Bottom
Anschluß:	3/8" BSP Radial; 1/2" BSP Radial
Raccord:	3/8" BSP Radial; 1/2" BSP Radial



S.Brannan & Sons Ltd Cleator Moor Cumbria CA25 5QE England
Tel. +44 (0)1946 810413 Fax +44 (0)1946 813694 UK Sales Tel 01946 813655

Ø 100mm



Bar	Ø100 mm 3/8" BSP	Ø100 mm 1/2" BSP
0 + 1 bar	34/711/0	34/711/8
0 + 1.6 bar	34/712/0	34/712/8
0 + 2.5 bar	34/713/0	34/713/8
0 + 4 bar	34/714/0	34/714/8
0 + 6 bar	34/715/0	34/715/8
0 + 10 bar	34/716/0	34/716/8
0 + 16 bar	34/717/0	34/717/8
0 + 25 bar	34/718/0	34/718/8
0 + 40 bar	34/719/0	34/719/8

-1 + 0 bar	34/756/0	34/756/8
------------	----------	----------

-1 + 3 bar	34/759/0	34/759/8
-1 + 5 bar	34/758/0	34/758/8
-1 + 9 bar	34/757/0	34/757/8

bar & psi	Ø100mm 3/8" BSP	Ø100mm 1/2" BSP
0 + 1 bar & psi	34/721/0	34/721/8
0 + 1.6 bar & psi	34/722/0	34/722/8
0 + 2.5 bar & psi	34/723/0	34/723/8
0 + 4 bar & psi	34/724/0	34/724/8
0 + 6 bar & psi	34/725/0	34/725/8
0 + 10 bar & psi	34/726/0	34/726/8
0 + 16 bar & psi	34/727/0	34/727/8
0 + 25 bar & psi	34/728/0	34/728/8
0 + 40 bar & psi	34/729/0	34/729/8

-1 + 0 bar & in.hg	34/766/0	34/766/8
--------------------	----------	----------

-1 + 3 bar & psi / in.hg	34/769/0	34/769/8
-1 + 5 bar & psi / in.hg	34/768/0	34/768/8
-1 + 9 bar & psi / in.hg	34/767/0	34/767/8



Series 347

Standard Pressure Gauges

Ø 100mm

Druckmeßgeräte Standardausführung

Manomètres de Série

DIN 16064





Case size:	Ø100 mm
Gehäusedurchmesser:	Ø100 mm
Cadran:	Ø100 mm
Accuracy class:	2.5
Klasse:	2.5
Classe:	2.5
Case:	Steel; Black
Gehäuse:	Stahl; Schwarz
Boîtier:	Acier; Noir
Window:	Acrylic
Sichtscheibe:	Acrylglas
Voyant:	Acrilyque
Measuring system:	Bourdon, Copper alloy
Meßsystem:	Rohrfeder; Kupferlegierung
Mouvement:	Bourdon, Alliage de cuivre
Connection:	3/8" BSP Back; 1/2" BSP Back
Anschluß:	3/8" BSP Rückseitig; 1/2" BSP Rückseitig
Raccord:	3/8" BSP Axial; 1/2" BSP Axial



S.Brannan & Sons Ltd Cleator Moor Cumbria CA25 5QE England
Tel. +44 (0)1946 810413 Fax +44 (0)1946 813694 UK Sales Tel 01946 813655

Ø 100mm



Bar	Ø100 mm 3/8" BSP	Ø100 mm 1/2" BSP
0 + 1 bar	34/731/0	34/731/8
0 + 1.6 bar	34/732/0	34/732/8
0 + 2.5 bar	34/733/0	34/733/8
0 + 4 bar	34/734/0	34/734/8
0 + 6 bar	34/735/0	34/735/8
0 + 10 bar	34/736/0	34/736/8
0 + 16 bar	34/737/0	34/737/8
0 + 25 bar	34/738/0	34/738/8
0 + 40 bar	34/739/0	34/739/8

-1 + 0 bar	34/776/0	34/776/8
------------	----------	----------

-1 + 3 bar	34/779/0	34/779/8
-1 + 5 bar	34/778/0	34/778/8
-1 + 9 bar	34/777/0	34/777/8

bar & psi	Ø100mm 3/8" BSP	Ø100mm 1/2" BSP
0 + 1 bar & psi	34/741/0	34/741/8
0 + 1.6 bar & psi	34/742/0	34/742/8
0 + 2.5 bar & psi	34/743/0	34/743/8
0 + 4 bar & psi	34/744/0	34/744/8
0 + 6 bar & psi	34/745/0	34/745/8
0 + 10 bar & psi	34/746/0	34/746/8
0 + 16 bar & psi	34/747/0	34/747/8
0 + 25 bar & psi	34/748/0	34/748/8
0 + 40 bar & psi	34/749/0	34/749/8

-1 + 0 bar & in.hg	34/786/0	34/786/8
--------------------	----------	----------

-1 + 3 bar & psi / in.hg	34/789/0	34/789/8
-1 + 5 bar & psi / in.hg	34/788/0	34/788/8
-1 + 9 bar & psi / in.hg	34/787/0	34/787/8



Series 348

Ø 150mm

Standard Pressure Gauges

Druckmeßgeräte Standardausführung

Manomètres de Série

DIN 16064





Case size:	Ø150 mm
Gehäusedurchmesser:	Ø150 mm
Cadran:	Ø150 mm
Accuracy class:	2.5
Klasse:	2.5
Classe:	2.5
Case:	Steel; Black
Gehäuse:	Stahl; Schwarz
Boîtier:	Acier; Noir
Window:	Acrylic
Sichtscheibe:	Acrylglas
Voyant:	Acrilyque
Measuring system:	Bourdon, Copper alloy
Meßsystem:	Rohrfeder; Kupferlegierung
Mouvement:	Bourdon, Alliage de cuivre
Connection:	3/8" BSP Bottom; 1/2" BSP Bottom
Anschluß:	3/8" BSP Radial; 1/2" BSP Radial
Raccord:	3/8" BSP Radial; 1/2" BSP Radial



S.Brannan & Sons Ltd Cleator Moor Cumbria CA25 5QE England
Tel. +44 (0)1946 810413 Fax +44 (0)1946 813694 UK Sales Tel 01946 813655

Ø 150mm



Bar	Ø 150mm 3/8" BSP	Ø 150mm 1/2" BSP
0 + 1 bar	34/811/0	34/811/8
0 + 1.6 bar	34/812/0	34/812/8
0 + 2.5 bar	34/813/0	34/813/8
0 + 4 bar	34/814/0	34/814/8
0 + 6 bar	34/815/0	34/815/8
0 + 10 bar	34/816/0	34/816/8
0 + 16 bar	34/817/0	34/817/8
0 + 25 bar	34/818/0	34/818/8
0 + 40 bar	34/819/0	34/819/8

-1 + 0 bar	34/856/0	34/856/8
------------	----------	----------

-1 + 3 bar	34/859/0	34/859/8
-1 + 5 bar	34/858/0	34/858/8
-1 + 9 bar	34/857/0	34/857/8

bar & psi	Ø 150mm 3/8" BSP	Ø 150mm 1/2" BSP
0 + 1 bar & psi	34/821/0	34/821/8
0 + 1.6 bar & psi	34/822/0	34/822/8
0 + 2.5 bar & psi	34/823/0	34/823/8
0 + 4 bar & psi	34/824/0	34/824/8
0 + 6 bar & psi	34/825/0	34/825/8
0 + 10 bar & psi	34/826/0	34/826/8
0 + 16 bar & psi	34/827/0	34/827/8
0 + 25 bar & psi	34/828/0	34/828/8
0 + 40 bar & psi	34/829/0	34/829/8

-1 + 0 bar & in.hg	34/866/0	34/866/8
--------------------	----------	----------

-1 + 3 bar & psi / in.hg	34/869/0	34/869/8
-1 + 5 bar & psi / in.hg	34/868/0	34/868/8
-1 + 9 bar & psi / in.hg	34/867/0	34/867/8



Series 349

Standard Pressure Gauges

Druckmeßgeräte Standardausführung

Manomètres de Série

DIN 16064

Ø 150mm



Case size: Ø150 mm
Gehäusedurchmesser: Ø150 mm
Cadran: Ø150 mm

Accuracy class: 2.5
Klasse: 2.5
Classe: 2.5

Case: Steel; Black
Gehäuse: Stahl; Schwarz
Boîtier: Acier; Noir

Window: Acrylic
Sichtscheibe: Acrylglas
Voyant: Acrilyque



Measuring system: Bourdon, Copper alloy
Meßsystem: Rohrfeder; Kupferlegierung
Mouvement: Bourdon, Alliage de cuivre

Connection: 3/8" BSP Bottom
Anschluß: 3/8" BSP Radial
Raccord: 3/8" BSP Radial



S.Brannan & Sons Ltd Cleator Moor Cumbria CA25 5QE England
Tel. +44 (0)1946 810413 Fax +44 (0)1946 813694 UK Sales Tel 01946 813655

Ø 150mm



bar & psi	Ø 150mm 3/8" BSP
0 + 1 bar & psi	34/951/0
0 + 2 bar & psi	34/952/0
0 + 4 bar & psi	34/953/0
0 + 6 bar & psi	34/954/0
0 + 10 bar & psi	34/955/0
0 + 14 bar & psi	34/956/0
0 + 20 bar & psi	34/957/0

bar & metres	Ø 150mm 3/8" BSP
0 + 1 bar & metres	34/961/0
0 + 1,6 bar & metres	34/962/0
0 + 2,5 bar & metres	34/963/0
0 + 4 bar & metres	34/964/0
0 + 6 bar & metres	34/965/0

metres & feet	Ø 150mm 3/8" BSP
0 + 10 metres & feet	34/901/0
0 + 16 metres & feet	34/902/0
0 + 25 metres & feet	34/904/0
0 + 40 metres & feet	34/905/0
0 + 60 metres & feet	34/906/0

**Catalogues are available
describing the following products:**

- V-Line Industrial Glass Thermometers
- Dial Thermometers
- Exhaust Gas Thermometers
- Pressure Gauges
- Accessories for Pressure Gauges
- Laboratory Thermometers
- Precision Thermometers
- Hydrometers
- Meteorological Thermometers
- Psychrometers
- General Purpose Thermometers

**Kataloge, die die folgenden
Produkte beschreiben, sind verfügbar:**

- V-Form-Maschinen-Glasthermometer
- Zeigerthermometer
- Auspuffgas-Thermometer
- Manometer
- Zubehör für Manometer
- Laborthermometer
- Präzisionsthermometer
- Aräometer
- Thermometer für Meteorologie
- Psychrometer
- Allgebrauchsthermometer

**Des catalogues sont disponibles
pour les produits suivants:**

- Thermomètres Industriels Forme V
- Thermomètres à Cadran
- Thermomètres gaz d'échappement
- Manomètres
- Accessoires pour Manomètres
- Thermomètres de Laboratoire
- Thermomètres de Précision
- Densimètres
- Thermomètres pour Météorologie
- Psychromètres
- Thermomètres à Usage Général



S.Brannan & Sons Ltd Cleator Moor Cumbria CA25 5QE England
Tel. +44 (0)1946 810413 Fax +44 (0)1946 813694 UK Sales Tel 01946 813655

