

リニアアクチュエーター LINEAR ACTUATE



LE-20



LE-20

PAT.PEND.

特徴 Feature

- 本体に制御回路を組込んだ一体型です。
- 取付け方向を問いません。
- 推進力、引込み力は一定です。
- 施解錠信号を出力できます。
- 遠隔操作で施解錠ができます。
- Integrated system type with the control circuit.
- Any installing direction can be used.
- The constant thrust and retraction force can be used.
- The locking/ unlocking signal can be output.
- These can be locked/ unlocked from a remote control.

仕様

- 製品質量: 771g
- 定格電圧: DC24V
- ストローク: 40mm
- 推力: 49N
- 無負荷時動作時間: 0.9sec以下
- 無負荷時動作電流: 0.5A以下
- 待機時消費電流: 0.2A以下
- 最大消費電流: 1.5A以下
- 使用周囲温度: -20~+50°C
(結露・氷結しないこと)
- 施解錠出力信号定格: DC30V/10mA
(フォトカプラ出力)

解錠: 茶一灰 施錠: 青一灰

用途

- 中大型扉

納期

- 標準在庫品

備考


- 特注でストローク20mm、30mmも製作します。

Specifications


- Mass: 771g
- Rated voltage: DC24V
- Stroke: 40mm
- Thrust: 49N
- Operating time without load: 0.9 sec or less
- Current without load: 0.5A or less
- Consumption current when pausing: 0.2A or less
- Maximum consumption current: 1.5A or less
- Ambient temperature: -20°C to +50°C (non-condensing, non-deewing)
- Release output signal rating:
DC 30V/10mA (Photocoupler output)
Unlocking: BROWN-GRAY
Locking: BLUE-GRAY

Specific use

- Medium to large-sized doors



接続回路 Connection circuit



スイッチの接点定格は、DC24・10mA以上のものを使用してください。
The contact rating of the used switch must be DC24・10mA or more.

商品番号 Product No.	RoHS 10/3D CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
				数量 Quantity	単価 Price
LE-20	2D/3D	50226	¥37,000	4個～	¥35,150

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。