





A	1	2	3	4
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlaenge	width of cut-out Ausschnittbreite
		0.8 to / bis 5.0	27.2 ±0.1	12.2 ±0.2




Marking
Aufschrift

DPST

suitable for appliances of class II

Ausschalter 2-polig

Fuer Geræte der Klasse II geeignet

Für Form und Lage 			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1552.0102	Index
FOR SHAPE AND LOC.			PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	Laengen LENGTH Radien RADII 0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.4 >15-30 ± 0.4 >30-70 ± >70-120 ± >120-200 ±		Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1			
Für Winkel FOR ANGLE ± 											
c	35129	27.02.03 wj	g			CAD Medusa		Z	Appliance Switch Geraeteschalter		
b	23635	10.11.95 RS	f			gez./DRAWN BY 12.04.88 ZF					
a	21323	23.04.92 Mut	e			gepr./CHECKED BY Lr			MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78504 Rietheim-Weilheim		
			d			Ersatz für/REPLACEMENT OF					
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY						