

重量用あおりヒンジ

GATE HINGES FOR HEAVY-DUTY USE



B-1878
ステンレス製

特 徴 Feature

- 溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。
- ステンレスで耐食性に優れています。
- カール部は溶接してあります。
- 左右兼用型
- Suitable for the heavy duty gate hinge which is welded for installation.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- The curled section is welded.
- May be installed for either right type or left type.

仕 様 ●材 質：ステンレス鋼板(SUS304)

●表面仕上：酸洗処理

用 途 ●特装車・ダンプカー・平ボディー

納 期 ●標準在庫品

Specifi- ●Material: Stainless steel (SUS304)

cations ●Finish: Acid cleaning

Specific- ●Specially equipped vehicles, dump
use trucks and flat body vehicles





B-1878-1





B-1878-2

[B-1878-1]



[B-1878-2]



商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
B-1878-1		2D/3D	1,000	11651	¥3,400	10個～	¥3,260
B-1878-2		2D/3D	350	11652	¥2,300	10個～	¥2,208

●：RoHS10指令対応品

▲：RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。