


Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zusätzliche Kopien sind gegen eine Gebühr zu beschaffen. Für den Fall der Änderung eines Patentes oder Gebrauchsmusters haben wir das Recht vorbehalten, die Zeichnung/CAD-Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Wir behalten uns das Recht vor, das auf diesem Datenanforderer beschriebene Produkt jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu ersetzen. / This drawing/CAD data may not be multiplied nor made accessible to third parties without our permission. This drawing/CAD data may only be used for the purposes for which it is expressly intended. Additional copies are available against payment. In case of a patent or trademark change we reserve the right to change the drawing/CAD data without prior notice. Therefore we reserve the right to modify and replace the product described in this drawing without prior notice.




Technische Daten/ technical data


Eingangsspannung/ input voltage	100-240V~ /50-60Hz					
Ausgangsspannung/ output voltage	5V	6V	7,5V	9V	12V	15V DC ±5%
Ausgangsstrom/ output current	3,6A	3,4A	3,2A	3,0A	2,3A	1,9A (bei/at 230V Eingangsspannung/input voltage)
	2,9A	2,8A	2,7A	2,5A	2,0A	1,7A (bei/at 100V Eingangsspannung/input voltage)

Ausgangsleistung/ rated power	max. 30W	Überhitzungsschutz/ over heat protection	ja/ yes
Schutzart/ protection	IP 40	Überlastungsschutz/ over load protection	ja/ yes
Isolation/ insulation	3,75KV(2s)	Betriebstemperatur/ operating temperature	0°C...+40°C
Schutzklasse/ insulation class	II	Lagertemperatur/ storage temperature	-25°C...+70°C
Brummspannung/ ripple noise	<100mV	Gewicht/ weight	400g inkl. Zubehör und Verpackung/ 400g incl. accessories and package

Hohlstecker/
hollowplug
Ø0,7xØ2,35x10mm



Hohlstecker/
hollowplug
Ø1,35xØ3,5x12mm



Hohlstecker/
hollowplug
Ø1,7xØ4,8x11mm




Hohlstecker/
hollowplug
Ø1,7xØ4x11,5mm



Klinkenstecker/
jackplug
Ø2,5x12,8mm



Hohlstecker/
hollowplug
Ø2,1xØ5x12mm




hollowplug
Ø2,5xØ5,5x13,5mm



Klinkenstecker/
jackplug
Ø3,5x13,5mm



Netzkabel mit
Euro Stecker Länge: 1,3m/
main cord with
Euro plug length 1.3m



Rundleitung geschirmt Länge: 1,3m/
roundcable with shield length: 1.3m

Verpackung/
package : Einzelverpackung in Blisterverpackung 230x140x45mm VE: 10 Stück/
individual packing in blisterpacking 230x140x45mm PU: 10 pcs

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry xxx/xx			Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight XX
Geprüft/Checked by V1 Datum/date Name			Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXX			
Entwicklung/ Development			Zeichnungsname/Drawing name			
Vertrieb/ Distribution			Tischnetzgerät /desktop power supply			
			ATPS 3615 5-15V max. 3,6A			
			Zeichnungsnummer/Drawing number 5111102			Blatt/ Sheet 1
V1 cable length updated 26.09.03 AS			Ersatz für/Replaced by			Ersatz durch/Replacement through:
Version Änderung/Change Datum/date Name			Ursprung/Origin Proj. XX/XX/XX			