



	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
		1.25 bis / to 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
		2 bis / to 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1



VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.



**Aufschrift
Marking**

Ⓜ
1808. μ
6(2)/250~T100/55
05
6A 125-250V AC
1/8HP
R58

Umschalter 1- polig
Mit Ausstellung in der Mitte
Für Geräte der Klasse II geeignet
Tastfunktion beidseitig

SPDT
with centre-off
suitable for appliances of class II
biased from both sides

Herstellort /-jahr/-woche nach DIN EN 60062
date of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Firma Marquardt. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET 01		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1808.1302	Index
für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Original DIN A4				
h		l		Laengen LENGTH		Radien RADII		0 10 20 30 mm		
g		k		0-6 ± 0.2		± 0.2		CAD Medusa Z		
f		j		>6-15 ± 0.4		±		gez./DRAWN BY 04.05.00 sig		
e		i		>15-30 ± 0.4		±		gepr./CHECKED BY mej		
Ausg. ISSUE		Ausg. ISSUE		>30-70 ±		±		Ersatz für/REPLACEMENT OF		
Änderung REVISION		Änderung REVISION		>70-120 ±		±		Zchnng.qL.Nr.v.15.08.77		
gez. DRAWN BY		gez. DRAWN BY		>120-200 ±		±		MARQUARDT		
								Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Marquardt:

<u>1808.1302</u>	<u>1801.1132</u>	<u>1829.1301</u>	<u>1807.1103</u>	<u>1806.1402</u>	<u>1801.6109</u>	<u>1804.2402</u>	<u>1800.1106</u>	<u>1804.6124</u>	<u>1803.2404</u>
<u>1801.1916</u>	<u>1804.1202</u>	<u>1801.2151</u>	<u>1801.1905</u>	<u>1801.2102</u>	<u>1806.1404</u>	<u>1804.1110</u>	<u>1808.1307</u>	<u>1801.1164</u>	<u>1808.6602</u>
<u>1802.6103</u>	<u>1801.6113</u>	<u>1804.2202</u>	<u>1809.1105</u>	<u>1807.1104</u>	<u>1801.5429</u>	<u>1801.1139</u>	<u>1806.1407</u>	<u>1801.5105</u>	<u>1806.1408</u>
<u>1806.1502</u>	<u>1822.1401</u>	<u>1801.6158</u>	<u>1821.1401</u>	<u>1804.1204</u>	<u>1808.6105</u>	<u>1802.1119</u>	<u>1805.7119</u>	<u>1806.1202</u>	<u>1803.2402</u>
<u>1801.192</u>	<u>1802.1425</u>	<u>1801.1252</u>	<u>1801.1193</u>	<u>1801.1903</u>	<u>1801.6157</u>	<u>1802.1120</u>	<u>1807.1115</u>	<u>1802.1126</u>	<u>1804.2903</u>
<u>1802.1105</u>	<u>1801.1173</u>	<u>1801.613</u>	<u>1801.1197</u>	<u>1802.1160</u>	<u>1801.6159</u>	<u>1801.1907</u>	<u>1806.1908</u>	<u>1802.3106</u>	<u>1801.6155</u>
<u>1801.1912</u>	<u>1805.7107</u>	<u>1801.6156</u>	<u>1801.6123</u>	<u>1807.1111</u>	<u>1801.5107</u>	<u>1806.1909</u>	<u>1801.6104</u>	<u>1800.1115</u>	<u>1801.1920</u>