




8 7 6 5 4 3 2 1
ENG. NO. SD-53014-***1*
EDP NO.
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING




注記 NOTES

1. 嵌合相手 : 51004-**00
MATES WITH : 51004-**00
- 3極品以上のキンク加工については、1極おきに2箇所以上に施すこと。
KINK TO BE ADDED ON THE ODD NUMBER SOLDER TAILS. (FROM THE TRADE MARK SIDE.)
- *マークは、色を表わします。
* MARK INDICATES DYED COLOR :
"1"黒 BLACK, "2"赤 RED, "3"黄 YELLOW, "4"青 BLUE
- ロック用の穴は、2極品及び3極品に1ヶ、4極品以上は2ヶとする。
LOCKING HOLE : 1 PLACE FOR 2, 3 CKTS, 2 PLACES FOR 4 CKTS. AND MORE THAN 4 CKTS.

2極品のキンク形態図
KINK FORM FOR 2 CKTS.

両方のテールにキンクを施す。
SOLDER TAIL KINK SHOULD BE ADDED ON BOTH TAILS.



ウェハー
WAFER

(ナイロン66、ガラス入り)
(NYLON66, GLASS FILLED)
UL94V-0

回路番号
CIRCUIT NO.

ピン
PIN

(リン青銅、錫メッキ)
(PHOSPHOR BRONZE,
PRE-TINNED, t=0.32)

26	3	1.4	28	32	31.1	28	53014-151*	15
24	3	1.4	26	30	29.1	26	-141*	14
22	3	1.4	24	28	27.1	24	-131*	13
20	3	1.4	22	26	25.1	22	-121*	12
18	3	1.4	20	24	23.1	20	-111*	11
16	3	1.4	18	22	21.1	18	-101*	10
14	3	1.4	16	20	19.1	16	-091*	9
12	3	1.4	14	18	17.1	14	-081*	8
10	3	1.4	12	16	15.1	12	-071*	7
8	3	1.4	10	14	13.1	10	-061*	6
6	3	1.4	8	12	11.1	8	-051*	5
4	3	1.4	6	10	9.1	6	-041*	4
—	4	3.4	4	8	7.1	4	-031*	3
—	3	1.4	2	6	5.1	2	53014-021*	2
G	F	E	D	C	B	A	ENG. NO. 53014-021*	1

角度	ANGLE	±3°	変更 REVISED	Y.M.	H.H.	95/6/12
30°以上 OVER	±0.3	B	変更及び再作成 REVISED & REDRAWN	U504251	M.H.	92/5/27
10°以上 30°未満 OVER UNDER	±0.25	A	変更内容 REVISION RECORD	U204351	H.I.	92/5/27
10°未満 UNDER	±0.2	記号 LTR	DATE	DR.	CHK.	DATE
一般公差 GENERAL TOLERANCES						

材料 MATERIAL	図中参照 SEE DWG.	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
仕上げ FINISH	— # —	EDP. NO.
適用電線範囲 WIRE RANGE	— # —	ENG. NO.
被覆外径 INS. RANGE	— # —	SD-53014-***1*
DRAWN BY M.HENMI	CHK'D BY H.HIRAMOTO	TITLE 名称 2.0 LOW PROFILE WAFER ASS'Y (DYED COLOR)
APP'D BY M.FUKUSHIMA	尺 SCALE 5-1	REV B