

08.02.2012

## Signalleuchten mit integrierter Glimmlampe - 10 mm, Blende rund, 230 V, Blende gelb

**1.69.507.117/1402**



### Approbationen

VDE

VDE 0710 (T85° für Glühlampen, T120° für Glimmlampen-Varianten)

### Allgemein

Blendenform	rund
Blendenfarbe	transparent gelb
Bunddurchmesser	12,5

### Einbaumaße

Bauhöhe	3 mm
Einbautiefe	30 mm
Einbauöffnung	10 mm

### Mechanischer Aufbau

Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Anschlüsse	Löt-/ Steckanschluss für 2,8 x 0,8 mm
Lampenfassung	nein
Leuchtmittel	Glimmlampe

### Elektrische Kennwerte

Grenzwert Spannung max.	230 V
-------------------------	-------

### Sonstige Angaben

Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	2,5 g

Einbauöffnung



