

扉用大型ステー

LARGE-SIZED STAYS FOR DOORS



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

段付蝶番

クリーンヒンジ

特装車蝶番




フリーザーヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ

ステー

周辺機器(B)

B-25-1
右用(Right type)< 内寸法はステンレス製
Dimensioning in angle brackets are for stainless steel.

本図は右仕様にセットした図を示す。取付け金具を逆にセットすることにより左仕様となります。
Shows diagram for right type specification. For left type specification, mount installation fittings in reverse.

B-1025
ステンレス製B-25
鉄製

特徴 Feature

- 左右兼用型(本図は右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。使用例参照)
- For both left type and right type (drawings and photo show the right type. For the left type, set the installing fittings reverse. See example of application).

[B-1025]

- 仕様
 • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
 • 表面仕上:バレル研磨

[B-25]

- 仕様
 • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
 • 表面仕上:クロムめっき(MFCr)
 • 扉用

用途
 • 配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械納期備考
 • 標準在庫品
 • 摺動部には潤滑剤をご使用ください。
 • 天蓋用には適していません。

[B-1025]

- Specifications
 • Material: Stainless steel plate (SUS304)
 • Finish: Barrel polishing


[B-25]

- Specifications
 • Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
 • Finish: Chrome plating (MFCr)
 • Used for doors

Specific-use
 • Distribution boards, measuring and communication equipment, cubicles, structuresRemarks
 • Use lubricant for sliding parts.
 • Not suitable for canopies.

[B-1025]

- Example of application




商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD 2D/3D	材質 Material	許容荷重kg Allowable load	質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity
B-1025-1	●	●	SUS	1.47	500	12806	¥2,750	5個~ ¥2,640
B-1025-2	●	●		0.98	340	13072	¥1,250	10個~ ¥1,200
B-25-1	●	●		1.47	500	10079	¥1,500	10個~ ¥1,440
B-25-2	●	●	SPCC	0.98	340	10080	¥820	15個~ ¥787
B-25-3	●	●		0.49	215	10081	¥720	15個~ ¥692

●: RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS指令に対応可能です。

参考作動例[B-25-3]
Example of operation (Reference)支点の位置により、開角度が変わります。
Opening angle changes with the position of supporting point.