



TM-144SS / TM-144SUS 板型ホースバンド

Hose Clamp



特長

帯状のバンドを使用していますので、薄肉のチューブ・ホース等に御使用ください。

用途

各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等

注意事項

本品は取扱い商品につき予告なく仕様を変更する場合があります。

Characteristic

Since a belt type band is used, it suits for thin tubes or hoses.

Application


Various types of oil or pneumatic pressure devices / Machine tools / Foaming dies, etc.

Note

Since it is a PRODUCT, its specification might change without any notice.

材質と処理 Material & Finish

型番	Model No.	材質	Material	処理	Finish
TM-144SS		SPCC		3 価クロメート	Trivalent Chromate Treatment
TM-144SUS		SUS304		—	—



仕様 Specification TM-144SS

型番	Model No.	締付範囲	Tightening Range	自重 (g)	Net Weight (g)	価格 (円)	Price (yen)
TM-144SS-25		25 ~ 20		20		¥100	
TM-144SS-32		32 ~ 27		21		¥110	
TM-144SS-38		38 ~ 30		22		¥120	
TM-144SS-45		45 ~ 37		27		¥125	
TM-144SS-50		50 ~ 42		29		¥125	
TM-144SS-64		64 ~ 56		33		¥130	
TM-144SS-75		75 ~ 67		35		¥160	
TM-144SS-90		90 ~ 82		39		¥200	
TM-144SS-100		100 ~ 92		42		¥240	
TM-144SS-125		125 ~ 117		48		¥325	
TM-144SS-150		150 ~ 142		54		¥325	
TM-144SS-165		165 ~ 157		58		¥325	
TM-144SS-200		200 ~ 192		67		¥505	

仕様 Specification TM-144SUS

型番	Model No.	締付範囲	Tightening Range	自重 (g)	Net Weight (g)	価格 (円)	Price (yen)
TM-144SUS-25		25 ~ 20		20		¥475	
TM-144SUS-32		32 ~ 27		21		¥480	
TM-144SUS-38		38 ~ 30		23		¥490	
TM-144SUS-45		45 ~ 37		24		¥630	
TM-144SUS-50		50 ~ 42		25		¥520	
TM-144SUS-64		64 ~ 56		28		¥525	
TM-144SUS-75		75 ~ 67		30		¥550	
TM-144SUS-90		90 ~ 82		32		¥575	
TM-144SUS-100		100 ~ 92		34		¥810	
TM-144SUS-110		110 ~ 102		36		¥660	

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.