



Bestellzeichen: TA111107
Artikelnummer: 5814039
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074011473
E-Nummer:
Finland: 3438268
:

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Beispiel

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		110	110	65	Schutzart (EN 60529): IP 65
inch:		4.3	4.3	2.6	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:		ABS			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe:		RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
		Polyamid			
Deckelschraubenmaterial:					Zertifikate:
Deckelschraubenfarbe:		Grau			Fimko
Dichtungsmaterial:		PUR			Gost R
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:		-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:		-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 140 °F			
Zubehör:					
MP 1111		Montageplatte			
DRM 80		Tragschiene TS 15			
FP 10674		Wandbefestigungslaschen			
DPS 14553		Plombierpfropfensatz			

