


番号 (NUMBER)

C-173706

断面 A-A
(SECT)断面 B-B
(SECT)

173706-1	173707-1	755241-1
型番 (P/N)	飲合相手代表型番 (MATE WITH)	適用工具型番 (HAND TOOL NO.)

注記

1. 工具取扱説明書
NO. IS-322J

NOTE

1. IS NO.: IS-322J

単位: 毫米 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

A1	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	05APR 11
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
DR.	H. Betan 5/28/86	DE.	H. Betan 5/28/86	
CHK.	Shimada	APP.	Logan	5/28/86

包含電線断面積 (WIRE RANGE) 井 井 0.5 ~ 1.25 mm ² (AWG 20 ~ 16)		尺度 (SCALE) 2-1	{ 10以下 ± 0.2 10を超え 30以下 ± 0.25 30を超え 100以下 ± 0.3 角 度 ± 3° }	
被覆外径 (INSULATION DIA.) 2 ~ 2.7 mm		TE Connectivity		
材料 (MATERIAL) (BRASS 0.32t) 黄銅, 板厚 0.32				
仕上 (FINISH) 錫めっき済 (PRE-TIN)		LOC J	SIZE A	番号 (NO) C-173706
REV. A1				
名称 (NAME) .070 タブ コンタクト (バラ状) (.070 TAB CONTACT -LP)				

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面