

TV8601

RG59 Videoleitung 100m

Mit der RG59 Videoleitung verbinden Sie die einzelnen Komponenten miteinander. Der Kabelwiderstand beträgt 75 Ohm. Das Koaxialkabel gibt es in einer Länge von 50 Meter (TV8602), 100 Meter (TV8601) und 250 Meter (TV8600).



Produktbesonderheiten:

- Mit flexiblem Innenleiter
 - 75 Ohm, Typ 0,6 L / 3,7 mm
 - Länge: 100 m
-

TV8601

RG59 Videoleitung 100m

Technische Daten

Kabelart RG59

Dämpfung 2,59 dB @ 5 MHz

Anwendungsbereich Innenbereich

Außendurchmesser 6,10 mm

Impedanz 75 Ohm

Betriebstemperatur – 30°C bis 75°C

Isolierung 3,7 mm PE

Länge 100m

Außenisolierung PVC

Überreicht durch:
Jürgen Wohlmuth
Drosselweg 7
86156 Augsburg
+49 (821) 4190955
j.wohlmuth@gmx.de