

all empty ABS 95/60 HG



Besteht aus: all empty

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	100	100	60	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
inch:	3.9	3.9	2.4	Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Materials:				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Material: all empty				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Unterteilfarbe: RAL 7035				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
Deckelfarbe: RAL 7035				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Polyamid				
Deckelschraubenmaterial:				
Deckelschraubenfarbe: Grau				
Dichtungsmaterial: Polyurethan				
Temperatur Bereich:				
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
MIV 95	Montageplatte			
MIN 8	Tragschiene TS 15			
B-3	Tragschiene TS 35			
FP 22046	Wandbefestigungslaschen			

